

# PMT (10X38) GY - Cartellino



0831092

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0831092>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cartellino di siglatura per elementi di portata, per l'equipaggiamento di CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) e CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) a norma DIN 2403



## Dati commerciali

Codice articolo	0831092
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	BG261Z
Codice prodotto	BG261Z
GTIN	4046356941259
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,624 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,62 g
Numero tariffa doganale	39199080
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Codificatori di impianti
Campo di applicazione	Siglatura delle sostanze di flusso a norma DIN 2403

### Siglatura

Numero dei cartellini singoli	1
Numero di cartellini per riga	1

### Dimensioni

Larghezza	38,00 mm
Altezza	10,00 mm
Profondità	1,00 mm

### Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale, elemento base	PVC
Sostanze contenute	senza silicone e cadmio

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	10 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	40 %

#### Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
Risultato	Prova superata
Durata della prova	96 h
Procedimento	Irradiazione artificiale.

#### Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)

### Montaggio

Tipo di montaggio	bloccaggio
-------------------	------------

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281104
ECLASS-15.0	27281104

### ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%