

LS-WMTB-V4A (29X8) - Targhetta per cavi



0831516

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0831516>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



I vantaggi

- Siglatura di cavi in acciaio inossidabile per montaggio con fascette
- Siglatura di facile manutenzione e durevole che soddisfa anche elevati requisiti igienici
- Elevata resistenza alla corrosione, agli acidi e alle temperature
- Adatto per l'ampia superficie di siglatura di conduttori e cavi con diametro > 2,9 mm

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 0831516 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
| Codice vendita | BG231D |
| Codice prodotto | BG231D |
| GTIN | 4046356925167 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 97,58 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 83,344 g |
| Numero tariffa doganale | 73269098 |
| Paese di origine | CN |

LS-WMTB-V4A (29X8) - Targhetta per cavi



0831516

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0831516>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|-----------------|
| Tipo di prodotto | Segnaconduttori |
| Tipo | Rettangolo |

Siglatura

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Numero dei cartellini singoli | 36 |
| Tecnologia di siglatura | Siglatura laser diretta |

Dimensioni

| | |
|------------|--------|
| Larghezza | 47 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
| Profondità | 0,5 mm |

Campo di testo

| | |
|------------------------------|-------|
| Larghezza del campo di testo | 29 mm |
| Altezza del campo di testo | 8 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Colore | argento |
| Materiale, elemento base | V4A (1.4404; AISI 316L) |
| Sostanze contenute | senza silicone, alogenati e cadmio |

Cavo / linea

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Diametro esterno conduttore | > 2,90 mm |
| | 2,9 mm |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -80 °C ... 350 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |

Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

| | |
|--|----------------------|
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Risultato | Prova superata |

Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

| | |
|--|-------------------------|
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Risultato | Prova superata |

Test dei graffi per la determinazione della resistenza ai graffi

| | |
|---------------------|--|
| Specifiche di prova | DIN EN ISO 1518-1:2023 (in conformità) |
|---------------------|--|

LS-WMTB-V4A (29X8) - Targhetta per cavi



0831516

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0831516>

| | |
|--------------|----------------|
| Applicazione | ≥ 5 N |
| Risultato | Prova superata |

Test nastro adesivo

| | |
|--------------------|---|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 2409:2020-12 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |

Resistenza ai raggi UV

| | |
|--------------------|---|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |
| Procedimento | Irradiazione artificiale. |

Stoccaggio a temperatura controllata

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Specifica di prova | IEC 60068-2-2:2007-07 |
| Risultato | Prova superata |
| Procedimento | Test Bb |
| Durata | 240 h |
| Temperatura di prova | 350 °C |

Stabilità termica

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Specifica di prova | ANSI/UL 969-2018:03 (in conformità) |
| Durata della prova | 240 h |
| Rating 225 °C (250 °C) | Prova superata |

Resistenza allo strofinamento delle scritte

| | |
|--|---|
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) |
| Isopropanolo (99 %) [67-63-0] | Prova superata |
| n-esano [CAS No. 110-54-3] | Prova superata |
| Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1] | Prova superata |
| Idrossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] | Prova superata |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] | Prova superata |
| Acetone (99%) [CAS No. 67-64-1] | Prova superata |

Resistenza ad agenti chimici, oli e carburanti

| | |
|---|------------------------------|
| Specifica di prova | ISO 175:2010 (in conformità) |
| Durata della prova | 168 h |
| Acqua salmastra (350 g/l) [CAS No. -] | Prova superata |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] | Prova superata |
| Acetone (99%) [CAS No. 67-64-1] | Prova superata |

LS-WMTB-V4A (29X8) - Targhetta per cavi



0831516

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0831516>

| | |
|---|----------------|
| Metiletilchetone (MEK) [CAS No. 78-93-3] | Prova superata |
| IRM 901 | Prova superata |
| IRM 902 | Prova superata |
| IRM 903 | Prova superata |

Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Risultato | Prova superata |
| Procedimento | Metodo B |
| Cicli | 2 |

Prova in nebbia salina

| | |
|--------------------|---|
| Specifica di prova | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |

Prova in nebbia salina

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 9227:2017-07 |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 336 h |

Test idropulitrice

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Specifica di prova | ISO 20653:2013-02 |
| Risultato | Prova superata |
| Grado di protezione dell'acqua | IP X9K |

Montaggio

| | |
|-------------------|----------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio a fascette |
|-------------------|----------------------|

LS-WMTB-V4A (29X8) - Targhetta per cavi



0831516

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0831516>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001530 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

LS-WMTB-V4A (29X8) - Targhetta per cavi



0831516

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0831516>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com