

EA 5-WS - Copertura



1024085

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1024085>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Coperture singole per morsetti, con una dicitura in nero (simbolo della tensione), inseribile a scatto, colore: trasparente/giallo



I vantaggi

- Siglabile
- Protezione contro l'attivazione involontaria delle morsettiere o dei morsetti sezionatori
- Copertura dei componenti conduttori di tensione

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo | 1024085 |
| Pezzi/conf. | 100 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | BE7124 |
| Codice prodotto | BE7124 |
| GTIN | 4017918015275 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,874 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,852 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | DE |

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|----------------------|
| Tipo di prodotto | Profilo di copertura |
|------------------|----------------------|

Dimensioni

| | |
|------------|---------|
| Larghezza | 5 mm |
| Altezza | 50 mm |
| Profondità | 17,5 mm |
| Lunghezza | 50 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--|----------------------------|
| Colore | giallo (RAL 1018) |
| Materiale | ABS |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
|----------------------------------|------------------|

1024085

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1024085>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281107 |
| ECLASS-15.0 | 27281107 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001777 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
|-------------|----------|

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%