


UCS CS 5018 - Adattatori impilaggio

1029039

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1029039>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Adattatore per impilare più custodie UCS delle stesse dimensioni; materiale: TPE-U, colore: blu turchese, simile a RAL 5018, alloggiato nei fori delle viti della custodia



Dati commerciali

Codice articolo	1029039
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACFCAZ
Codice prodotto	ACFCAZ
GTIN	4055626529998
Peso per pezzo (confezione inclusa)	13,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	13,4 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download.
-----------------------	------------------------------------------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Materiale di montaggio
Tipo di custodia	Custodia universale
Serie di custodie	UCS
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Larghezza	18 mm
Altezza	18 mm
Profondità	21,5 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	verde turchese (RAL 5018)
Materiale	TPE-U
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
CTI secondo IEC 60112	600
Materiale isolante	TPE-U

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP40
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	95 %

Montaggio

Tipo di montaggio	Inserire a scatto
-------------------	-------------------

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	Sacchetti in PE
------------	-----------------

1029039

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1029039>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
-------------------------------------------	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------