

# CSD-SL 200S WH - Lampada di segnalazione



1029564

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1029564>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Lampada di segnalazione, 24 V DC, IALA bianco Optimum, angolo di diffusione (verticale/orizzontale): 10,5 °/4,5 °, dimensioni: 174 mm, grado di protezione: IP65/IP67, Interfaccia di comunicazione, diagnostica affidabile

## Descrizione del prodotto

La lampada di segnalazione è progettata per l'uso in impianti di segnalazione luminosa (ad es. chiuse, ponti mobili su vie di navigazione interna, ecc.). L'uso di funzioni di monitoraggio autonome rilevanti per la sicurezza garantisce un'elevata disponibilità. Per le funzioni di monitoraggio sono usati solo componenti che soddisfano gli standard industriali. La lampada di segnalazione è disponibile in vari colori di luce a norma. Tramite l'interfaccia di comunicazione sono disponibili numerose informazioni di diagnostica e di stato. Con la diagnostica sicura a 2 canali è possibile realizzare impianti di segnalazione luminosa fino al livello di prestazione e e SIL 3.

## I vantaggi

- Sviluppato in conformità alla norma EN 12966-1, alla raccomandazione IALA E200-1
- Diagnostica affidabile a 2 canali in combinazione con moduli Safety fino alla categoria 4/PL e secondo EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo EN 62061 e IEC 61508
- Comunicazione su bus di campo (distanza possibile dal controllore: 400 m)
- Stato definito con interruzione della comunicazione
- Intensità di luce e di colore elevata
- Luminosità regolabile su 256 livelli
- Particolarmente economica grazie alla tecnologia LED ad alta efficienza energetica e almeno 50000 ore di vita elettrica dei LED

## Dati commerciali

Codice articolo	1029564
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRL121
Codice prodotto	DRL121
GTIN	4055626530376
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2.020 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1.680 g
Numero tariffa doganale	85308000
Paese di origine	DE

# CSD-SL 200S WH - Lampada di segnalazione



1029564

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1029564>

## Dati tecnici

### Note

#### Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Signaling light
Applicazione	Navigazione interna
	Infrastrutture per il traffico
	Diagnostica affidabile a norma IEC 61508
Posizione di installazione	verticale
Dotazione	Contatore delle ore di esercizio
Caratteristiche particolari	Interfaccia di comunicazione
	diagnostica affidabile
Messaggi di diagnostica	LED; temperatura, corrente, tensione, ecc. sì
	Caduta di rete, interruzione della comunicazione sì
	Diagnostica affidabile (fino a SIL2/PLd) in combinazione con moduli sicuri (tecnologia di sicurezza) sì
Colore illuminazione	IALA bianco Optimum

### Tempi

Tempo di eccitazione tipica	max. 400 ms
Tip. tempo di eccitazione con $U_s$	tip. 100 ms
Tempo di ripristino	max. 800 ms

### Caratteristiche elettriche

#### Note generali

Corrente istantanea	max. 12 A (Impulso $\mu$ -Sec)
---------------------	--------------------------------

#### Alimentazione: Elettronica del modulo

Collegamento	Connettore M12
Numero di poli	8
Tensione di alimentazione	24 V DC
Range tensione di alimentazione	19,2 V DC ... 30 V DC
Corrente assorbita	max. 590 mA (LED bianchi)
Potenza assorbita	tip. 12 W (LED bianchi)

### Dati di uscita

#### Digitale:

Denominazione uscita	Uscite digitali sicure
Numero uscite	2
Corrente d'uscita	max. 100 mA (ogni canale)

# CSD-SL 200S WH - Lampada di segnalazione



1029564

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1029564>

Corrente massima d'uscita per canale	100 mA
Range tensione d'uscita	17 V DC ... 31 V DC (DC)

## Dati di collegamento

Collegamento	Connettore M12
Nota sul tipo di connessione	Ibrido a 8 poli con codifica Y per dati e potenza e a 4 poli con codifica A per una diagnostica sicura

## Segnalazione

### Proprietà illuminazione

Tipo di lampada	LED
Numero LED	8 (Conformità alla raccomandazione IALA E200-1 e al CIE 1931)
Colore illuminazione	IALA bianco Optimum
Temperatura di colore	5000 K $\pm$ 1000 K
Classe colore	C2 (EN 12966)
Luminanza	L3 (EN 12966)
Rapporto di luminanza	R3 (EN 12966)
Classe di luce phantom	5 (EN 12368)
Intensità luce	max. 7300 Cd
Regolabile	Sì, in 256 livelli
Angolo di diffusione	10,5 ° 4,5 °

### Messaggi di diagnostica

Diagnostica	LED; temperatura, corrente, tensione, ecc.
Messaggio	sì

### Messaggi di diagnostica

Diagnostica	Caduta di rete, interruzione della comunicazione
Messaggio	sì

### Messaggi di diagnostica

Diagnostica	Diagnostica affidabile (fino a SIL2/PLd) in combinazione con moduli sicuri (tecnologia di sicurezza)
Messaggio	sì

## Dimensioni

Profondità	66 mm
Diametro	174 mm

## Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale Custodia	Pressofuso di alluminio a norma DIN EN 1706
Materiale Copertura	Vetro

## Caratteristiche

# CSD-SL 200S WH - Lampada di segnalazione



1029564

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1029564>

Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849

Performance Level (PL)	e (due canali)
------------------------	----------------

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 55 °C
Grado di protezione	IP65/IP67 (in stato avvitato)
Pressione aria (funzionamento)	70 hPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.)
Pressione aria (trasporto e stoccaggio)	70 hPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 85 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	5 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2, nessuna condensa, nessuna formazione di ghiaccio)

## Normative e prescrizioni

Classe di protezione	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
----------------------	---------------------------------------

## Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
	Montaggio a scatto
Posizione di installazione	verticale

# CSD-SL 200S WH - Lampada di segnalazione



1029564

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1029564>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1029564>

### **Sicurezza funzionale**

ID omologazione: 968/FSP 1690.01/19

# CSD-SL 200S WH - Lampada di segnalazione



1029564

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1029564>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27110201
ECLASS-15.0	27110201

### ETIM

ETIM 10.0	EC002750
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39111800
-------------	----------

# CSD-SL 200S WH - Lampada di segnalazione



1029564

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1029564>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)