# FOC-I-D1PGY-S/MPBGC - Giunto per fibra ottica

1041840

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1041840

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

800 V
IEC



Giunto per fibra ottica, FSMA, Ethernet, 2-poli, tipo di connessione: Giunto, materiale: Plastica, grado di protezione: IP20

## I vantaggi

- Elevata affidabilità grazie alle vaste misure di garanzia della qualità
- Precisione ottimizzata (stabilità) grazie all'uso di anelli in ceramica
- Tecnologia all'avanguardia grazie alla conformità RoHS 2
- Compatibilità armonizzata con gli adattatori per guide DIN
- Montaggio senza utensili speciali
- Flessibilità d'impiego grazie al montaggio diretto o su guida
- Esecuzione compatta
- Con cappucci di protezione

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1041840 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | ABNIDA |
| Codice prodotto | ABNIDA |
| GTIN | 4055626598680 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 6,4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 7,9 g |
| Numero tariffa doganale | 85367000 |
| Paese di origine | CN |

## Dati tecnici

### Note

| | |
|---|---|
| Nota per il funzionamento | Per l'integrazione nell'adattatore per guida DIN NBC-PP-G1PGY |

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Connettore dati |
| Tipo | FSMA |
| Numero di poli | 2 |
| Piano d'inserimento | MTP: tipo B |
| Numero uscite cavi | 2 |
| Numero degli slot | 1 |
| Uscita cavo | diritto |

Caratteristiche di isolamento

| | |
|---|---|
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,8 kV |
| Corrente nominale $I_N$ | 0,5 A |
| Mezzo trasmissivo | FO |

### Dati di collegamento

| | |
|---|---|
| Collegamento | Giunto |

### Interfacce

| | |
|---|---|
| Tipo di segnale/categoria | Ethernet |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore della custodia | beige |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | Plastica |
| Materiale contatto | Lega di rame |

### Cavo / linea

| | |
|---|---|
| Tipo di cavo | Fibra di vetro |
| Guaina esterna, colore | argento |
| Resistenza alla trazione corta/costante | 40 N |
| Resistenza all'olio | no |

Cavo in fibra ottica

| | |
|---|---|
| Numero di fibre | 2 |

### Caratteristiche meccaniche

| | |
|---|---|
| Resistenza alla trazione corta/costante | 40 N |

Dati meccanici

| | |
|---|---|
| Cicli di manovra | ≥ 500 |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | IP20 |
| | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 70 °C |
| Resistenza ai raggi UV | no |
| Resistenza all'olio | no |

## Normative e prescrizioni

| | |
|---|---|
| Resistenza all'olio | no |

## Montaggio

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Inserire a scatto |

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 19170116 |
| ECLASS-15.0 | 19170116 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000752 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 3,754 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com