


E S6 A 100X100X80 - Custodia vuota



0899000

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0899000>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia vuota, materiale: Acciaio inox 316L/1.4404, resistenza superficiale: spazzolato, color argento, 100 mm x 100 mm x 80 mm, tipo di chiusura: coperchio avvitato, componenti della forniture: - ATD: Staffa di fissaggio con viti di montaggio, Bullone di messa a terra M12 applicato sul lato esterno, Istruzioni per l'installazione, Staffa di fissaggio con viti di montaggio

I vantaggi

- Innovativa gamma di prodotti composta da custodie di acciaio legato di alta qualità come base per morsettiere personalizzate
- Le morsettiere pronte per l'uso consentono di ridurre l'impegno e i costi di montaggio e omologazione
- Piastre flangiate possibili sui quattro lati della custodia, inclusa protezione di tenuta
- Le custodie possono essere adattate con filettature, fori e aperture rettangolari tenendo conto dei requisiti di legge

Dati commerciali

Codice articolo	0899000
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH9112
Codice prodotto	BH9112
GTIN	4046356927581
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2.914 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2.161 g
Numero tariffa doganale	94032080
Paese di origine	DE

E S6 A 100X100X80 - Custodia vuota



0899000

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0899000>

Dati tecnici

Note

Nota per il funzionamento	Pronto per l'integrazione diretta di una guida di supporto
---------------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Morsettiere
Volume di consegna	Staffa di fissaggio con viti di montaggio
	Bullone di messa a terra M12 applicato sul lato esterno
	Istruzioni per l'installazione


Caratteristiche di isolamento

Classe di protezione	I
----------------------	---

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima	3,7 W (T6 fino a 40 °C)
	2,3 W (T6 fino a 55 °C)
	1,3 W (T6 fino a 65 °C)
	5,1 W (T5 fino a 40 °C)
	3,7 W (T5 fino a 55 °C)
	2,8 W (T5 fino a 65 °C)
	6 W (T4 fino a 40 °C)
	2,9 W (T4 fino a 55 °C)
3,7 W (T4 fino a 65 °C)	

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	100 mm
Altezza	100 mm
Profondità	80 mm
larghezza libera, lunghezza max. guide	90 mm
Distanza foro	50 mm
Spessore materiale max.	1,5 mm

Indicazioni materiale

Colore	color argento
Materiale	Acciaio inox 316L/1.4404
Materiale guarnizione	Silicone
Finitura superficiale	spazzolato

E S6 A 100X100X80 - Custodia vuota



0899000

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0899000>

Nota	Grana 240
------	-----------

Caratteristiche meccaniche

Note generali

Tipo di chiusura (GRP)	coperchio avvitato Viti ad esagono cavo
------------------------	---

Dati tecnici

Distanza fori	50 mm
---------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Grado di protezione (codice IP)

Grado di protezione	IP66
---------------------	------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-55 °C ... 135 °C
----------------------------------	-------------------

Montaggio

Nota per il montaggio	Linguette di fissaggio esterne
-----------------------	--------------------------------

E S6 A 100X100X80 - Custodia vuota



0899000

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0899000>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27180101
ECLASS-15.0	27180101

ETIM

ETIM 10.0	EC000261
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

E S6 A 100X100X80 - Custodia vuota



0899000

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0899000>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com