

KMK 3 - Supporto per segnacavi



1005211

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1005211>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Supporto per segnacavi, trasparente, in bianco, diametro cavi: 16 ... 35 mm, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, altezza del campo di testo: 17 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm

I vantaggi

- Segnacavi in plastica per la siglatura e la fasciatura di cavi e conduttori per applicazioni al chiuso
- Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini a innesto per segnacavi in plastica singolarmente secondo le vostre indicazioni
- Il cartellino siglato è protetto dalla polvere grazie al cappuccio

Dati commerciali

Codice articolo	1005211
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BG231A
Codice prodotto	BG231A
GTIN	4017918012441
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5,598 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	4,58 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Portacartellini
------------------	-----------------

Dimensioni

Larghezza	43,50 mm
Altezza	219,62 mm
Profondità	22,40 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	40 mm
Altezza del campo di testo	17 mm

Indicazioni materiale

Colore	trasparente
Materiale	polietilene
Materiale, elemento base	Polietilene
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	16 mm ... 35 mm
-----------------------------	-----------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS)	VDMA 24364:2018-05
Risultato	Prova superata

Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
Risultato	Prova superata
Durata della prova	96 h
Procedimento	Irradiazione artificiale.

Resistenza ad agenti chimici, oli e carburanti

Specifica di prova	ISO 175:2010 (in conformità)
Durata della prova	168 h
Idrossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Prova superata

KMK 3 - Supporto per segnacavi



1005211

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1005211>

Acqua salmastra (350 g/l) [CAS No. -]	Prova superata
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Prova superata
Acetone (99%) [CAS No. 67-64-1]	Prova superata
Metiletilchetone (MEK) [CAS No. 78-93-3]	Prova superata
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Prova superata
IRM 901	Prova superata
IRM 902	Prova superata
IRM 903	Prova superata

Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa

Specifica di prova	DIN EN ISO 22479:2022-08
Risultato	Prova superata
Procedimento	Metodo B
Cicli	2

Prova in nebbia salina

Specifica di prova	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Risultato	Prova superata
Durata della prova	96 h

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a fascette
-------------------	----------------------

KMK 3 - Supporto per segnacavi



1005211

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1005211>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1005211

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1005211>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com