

PV-C3M-C-2,5-4-R3000 - Contatto a crimpare



1050768

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1050768>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto a crimpare, serie: SUNCLIX, Spina, in rotolo, corrente nominale: 27 A, sezione di connessione: 2,5 mm² ... 4 mm², AWG 14...12, materiale contatti: Cu

I vantaggi

- I materiali di alta qualità garantiscono un'elevata affidabilità e una stabilità a lungo termine
- Massima efficienza dell'impianto grazie ai collaudati contatti SUNCLIX con bassa dissipazione
- Le omologazioni internazionali ne consentono l'uso in tutto il mondo

Dati commerciali

Codice articolo	1050768
Pezzi/conf.	3.000 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	3.000 Pezzi
Codice vendita	ABLBFA
Codice prodotto	ABLBFA
GTIN	4055626670119
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,591 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

PV-C3M-C-2,5-4-R3000 - Contatto a crimpare

1050768

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1050768>



Dati tecnici

Note

Nota per il funzionamento	Consiglio per la crimpatura: crimpate il conduttore con il contatto a crimpate come previsto dalla norma IEC 60352
Nota per l'utilizzo	In caso di utilizzo dell'utensile di crimpatura manuale CRIMPFOX-P SR 6, codice articolo 1212755 osservare l'uso di Locator PV-C3F/M-C.

Avvertenza di sicurezza

Indicazioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato.• AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico.AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose.• I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici.• I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato.• Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products).• In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente.• Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttrive devono essere collegate a massa• Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente.• Osservare i rispettivi dati tecnici. Le indicazioni sono riportate nei seguenti punti:<ul style="list-style-type: none">o Sul prodottoo Sull'etichetta della confezioneo Nella documentazione fornitao Im Web phoenixcontact.com/products alla voce del prodotto• Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products.• Non chiudere i connettori non collegati con un cappuccio di sicurezza. Gli accessori adatti al prodotto sono indicati nell'area accessori dell'articolo in rete sotto phoenixcontact.com/products• Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle
--------------------------	---

PV-C3M-C-2,5-4-R3000 - Contatto a crimpare

1050768

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1050768>



condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

- Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato.
- Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa.
- Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo.

Caratteristiche articolo

Serie	SUNCLIX
Tipo contatto	in rotolo

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione	
Tipo di connessione del contatto	Spina
Collegamento	Connessione a crimpare

Connessione conduttori	
Lunghezza del tratto da spelare	9 mm -1 mm
Sezione di connessione	2,5 mm ² ... 4 mm ²
Sezione di connessione AWG	14 ... 12

Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale Contatto	Cu
Materiale Superficie contatti	Ag

Dimensioni

Larghezza [w]	5,2 mm
Altezza [h]	6,2 mm
Lunghezza [l]	27,6 mm

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale (2,5 mm ²)	27 A
Corrente nominale (4,0 mm ²)	34 A
Resistenza (Übergangswiderstand)	< 0,3 mΩ (Da crimpatura a crimpatura)

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici	
Cicli di manovra	100
Forza di inserzione	< 45 N ±10 N

Condizioni ambientali e della vita elettrica

PV-C3M-C-2,5-4-R3000 - Contatto a crimpare

1050768

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1050768>



Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 50 °C

PV-C3M-C-2,5-4-R3000 - Contatto a crimpare

1050768

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1050768>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PV-C3M-C-2,5-4-R3000 - Contatto a crimpare

1050768

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1050768>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com