

# HSCP-CB 3U-7035 - Clip di fissaggio



1056723

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1056723>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



ME-IO Blockbelt, per 3 connettori per circuiti stampati, Blockbelt, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)

## I vantaggi

- Permette il raggruppamento funzionale di diversi connettori
- Semplificare i lavori di assistenza e di manutenzione
- Montaggio e smontaggio rapidi delle fascette mediante sistema a scatto

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1056723       |
| Pezzi/conf.                         | 50 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 50 Pezzi      |
| Codice vendita                      | ACHECZ        |
| Codice prodotto                     | ACHECZ        |
| GTIN                                | 4055626697819 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,368 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,28 g        |
| Numero tariffa doganale             | 85389099      |
| Paese di origine                    | PL            |

# HSCP-CB 3U-7035 - Clip di fissaggio



1056723

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1056723>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto     | Materiale di montaggio |
| Tipo di custodia     | ME-IO Blockbelt        |
| Serie di custodie    | ME-IO                  |
| Famiglia di prodotti | ME-IO                  |

### Indicazioni materiale

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Colore                                 | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale                              | PA                       |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                       |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|   |  |
|---|--|
| Codice IP max. da raggiungere                       | IP20   |
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -40 °C ... 55 °C                                   |
| Temperatura ambiente (montaggio)                    | -5 °C ... 100 °C                                   |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 80 %   |

### Montaggio

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Tipo di montaggio | Inserire a scatto |
|-------------------|-------------------|

# HSCP-CB 3U-7035 - Clip di fissaggio



1056723

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1056723>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |                    |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E  |
|  | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,006 kg CO2e |
|---------|---------------|