

PMM (EX30)R SR CUS - Cartello magnetico



1014325

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014325>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cartello magnetico, Rotolo, ordinabile: su righe, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: magnetico indelebile, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 15000 mm

Dati commerciali

Codice articolo	1014325
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG8151
Codice prodotto	BG8151
GTIN	4046356786294
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,99 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,99 g
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	PL

PMM (EX30)R SR CUS - Cartello magnetico



1014325

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014325>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Codificatori di impianti
Campo di applicazione	Magazzino/Logistica
Caratteristica di prodotto	magnetica

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	1
Numero di cartellini per riga	1
Tecnologia di siglatura	Thermotransfer

Dimensioni

Larghezza	50,00 mm
Altezza	30,00 mm
Profondità	0,60 mm
Lunghezza	15000 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	15000 mm
Altezza del campo di testo	30 mm

Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	Nastro magnetico
Rivestimento	Pellicola in poliestere
Materiale, elemento base	Nastro magnetico

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
Procedimento	Irradiazione artificiale.

Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

PMM (EX30)R SR CUS - Cartello magnetico



1014325

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014325>

Montaggio

Tipo di montaggio

magnetico indelebile

PMM (EX30)R SR CUS - Cartello magnetico



1014325

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014325>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281104
ECLASS-15.0	27281104

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

PMM (EX30)R SR CUS - Cartello magnetico



1014325

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014325>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com