

1019705

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1019705

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Distributore, tipo: Modulo guida, grado di protezione: IP20, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunzione, uscita cavo: sopra e sotto, dimensioni custodia: 1, colore: grigio

Descrizione del prodotto

Scatola di distribuzione per guide DIN della serie FDX-20 senza cavi pigtail, dotata di 6 giunti LC Quad multimodali in plastica. Giuntura per protezione per giunzioni termoretraibili e a crimpare disponibili separatamente, su un supporto per la giunzione brevettato in lamiera d'acciaio rivestita a polvere. Possibilità di ingresso cavi mediante connessione a vite, disponibile dall'alto e dal basso. Custodia da 2 pezzi, predisposta per il montaggio su guida DIN mediante adattatore posteriore. L'adattatore può essere montato anche lateralmente.

Fornitura:

Custodia per guide DIN con supporto per la giunzione integrato (montato), equipaggiata con 6 giunti LC Quad, 2 giunture, 1 pressacavi (M20 x 1,5)

I vantaggi

- · Pannello comandi frontale intuitivo e pratica installazione nel quadro elettrico grazie al design universale dei prodotti
- Montaggio su guida DIN flessibile, posizionabile in sei direzioni
- · Idoneità all'impiego industriale
- · Connessione dati sicura e resistente grazie ai molteplici componenti testati
- Montaggio a scatto sulle comuni guide DIN NS 35/7,5 o NS 35/15
- · Supporto cavo pigtail brevettato dalle dimensioni ottimali per una comoda giunzione e raggi di curvatura compatti.
- · Per un collegamento di campo semplificato

Dati commerciali

Codice articolo	1019705
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNGAB
Codice prodotto	ABNGAB
GTIN	4055626701080
Peso per pezzo (confezione inclusa)	670 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	589,086 g
Numero tariffa doganale	85367000
Paese di origine	DE



I cavi pigtail devono essere acquistati separatamente

1019705

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1019705

Istruzioni per l'ordine:

Dati tecnici

Note

Caratteristiche articolo	
Tipo di prodotto	Box di distribuzione di rete
Tipo di custodia	Adattatore per guida DIN
Serie	FDX 20 series
Tipo	Modulo guida
Piano d'inserimento	LC-Duplex
Numero uscite cavi	2
Numero di punti di connessione modulo	12
Numero degli slot	24
Tipo di collegamento a vite	M20 x 1,5
Coperchio di protezione	sì
Uscita cavo	sopra e sotto

Caratteristiche elettriche

Mezzo trasmissivo	FO
-------------------	----

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento	Giunzione
--------------	-----------

Dimensioni

Larghezza	40 mm
Altezza	130 mm
Profondità	115 mm

Custodia

Spessore custodia	40 mm	
Caratteristiche meccaniche		
Diametro boccola	1,25 mm	

Indicazioni materiale

Colore	grigio
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale ferula	Ceramica Zirkonia
Materiale custodia	Metallo
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, grigio

Cavo / linea



1019705

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1019705

Tipo di cavo	Fibra di vetro		
Diametro esterno conduttore	6 mm 12 mm		
Diametro esterno conduttore	6 mm 12 mm		
Cavo in fibra ottica			
Fibra	GOF		
Tipo di fibra	Fibra ottica Multimode		

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	M20 x 1,5
Cicli di manovra	≥ 500

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20 (secondo IEC 60529)
	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C 85 °C (Categoria OPhd+)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C 85 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	0 °C 50 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Nota per il montaggio	Possibilità di collegamento flessibile dell'adattatore per guida DIN



1019705

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1019705

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1019705



UL Listed

ID omologazione: E335024-20250729



cUL Listed

ID omologazione: E335024-20250729



1019705

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1019705

Classifiche

ECLASS

	ECLASS-13.0	19170113		
	ECLASS-15.0	19170113		
FI	ETIM			
	IIVI			
	ETIM 9.0	EC001130		
UNSPSC				
	UNSPSC 21.0	43223300		



1019705

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1019705

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC	
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info_it@phoenixcontact.com