# HSCP-CB 6U-7035 - Clip di fissaggio

1037100

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1037100

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



ME-IO Blockbelt, per 6 connettori per circuiti stampati, Blockbelt, larghezza: 8,1 mm, altezza: 65,7 mm, profondità: 1,25 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)

## I vantaggi

- Permette il raggruppamento funzionale di diversi connettori
- Semplificare i lavori di assistenza e di manutenzione
- Montaggio e smontaggio rapidi delle fascette mediante sistema a scatto

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1037100 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice vendita | ACHECZ |
| Codice prodotto | ACHECZ |
| GTIN | 4055626570044 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,64 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,64 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | PL |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Materiale di montaggio |
| Tipo di custodia | ME-IO Blockbelt |
| Serie di custodie | ME-IO |
| Famiglia di prodotti | ME-IO |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Larghezza | 8,1 mm |
| Altezza | 65,7 mm |
| Profondità | 1,25 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale | PA |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Codice IP max. da raggiungere | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 80 % |

### Montaggio

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Inserire a scatto |

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002779 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,019 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com