

HSCP-CB 6U-7035 - Clip di fissaggio



1037100

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1037100>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



ME-IO Blockbelt, per 6 connettori per circuiti stampati, Blockbelt, larghezza: 8,1 mm, altezza: 65,7 mm, profondità: 1,25 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)

I vantaggi

- Permette il raggruppamento funzionale di diversi connettori
- Semplificare i lavori di assistenza e di manutenzione
- Montaggio e smontaggio rapidi delle fascette mediante sistema a scatto

Dati commerciali

Codice articolo	1037100
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	ACHECZ
Codice prodotto	ACHECZ
GTIN	4055626570044
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,64 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,64 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	PL

HSCP-CB 6U-7035 - Clip di fissaggio



1037100

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1037100>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Materiale di montaggio
Tipo di custodia	ME-IO Blockbelt
Serie di custodie	ME-IO
Famiglia di prodotti	ME-IO

Dimensioni

Larghezza	8,1 mm
Altezza	65,7 mm
Profondità	1,25 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	80 %

Montaggio

Tipo di montaggio	Inserire a scatto
-------------------	-------------------

HSCP-CB 6U-7035 - Clip di fissaggio



1037100

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1037100>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1037100

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1037100>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,019 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com