

FOC-I-D1PGN-S/LCGCSM - Giunto per fibra ottica



1041780

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1041780>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

800 V

IEC



Giunto per fibra ottica, tipo: LC, grado di protezione: IP20, numero poli: 2, materiale: Plastica, tipo di connessione: Giunto, uscita cavo: diritto

Descrizione del prodotto

Accoppiamento LC-Duplex Singlemode APC, per applicazioni Singlemode e Multimode, cappucci di protezione laser integrati a chiusura automatica in metallo, collarino guida in Zirconia (ceramica)

I vantaggi

- Elevata affidabilità grazie alle vaste misure di garanzia della qualità
- Precisione ottimizzata (stabilità) grazie all'uso di anelli in ceramica
- Tecnologia all'avanguardia grazie alla conformità RoHS 2
- Compatibilità armonizzata con gli adattatori per guide DIN
- Montaggio senza utensili speciali

Dati commerciali

Codice articolo	1041780
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNIDA
Codice prodotto	ABNIDA
GTIN	4055626599922
Peso per pezzo (confezione inclusa)	7,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	7,4 g
Numero tariffa doganale	85367000
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Note

Nota per il funzionamento	Per l'integrazione nell'adattatore per guida DIN NBC-PP-G1PGY
---------------------------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore dati
Tipo	LC
Numero di poli	2
Piano d'inserimento	LC
Numero uscite cavi	2
Numero degli slot	2
Coperchio di protezione	sì
Uscita cavo	diritto

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione impulsiva di dimensionamento	0,8 kV
Corrente nominale I_N	0,5 A
Mezzo trasmissivo	FO

Dati di collegamento

Collegamento	Giunto
--------------	--------

Indicazioni materiale

Colore della custodia	verde
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale ferula	Ceramica Zirkonia
Materiale custodia	Plastica

Cavo / linea

Tipo di cavo	Fibra di vetro
Guaina esterna, colore	argento
Resistenza alla trazione corta/costante	40 N
Resistenza all'olio	no

Cavo in fibra ottica

Numero di fibre	2
Attenuazione	≤ 0,2 dB

Caratteristiche meccaniche

Resistenza alla trazione corta/costante	40 N
---	------

FOC-I-D1PGN-S/LCGCSM - Giunto per fibra ottica



1041780

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1041780>

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
Forza di trazione per ogni contatto segnale	≥ 70 N

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-10 °C ... 70 °C
Resistenza ai raggi UV	no
Resistenza all'olio	no

Normative e prescrizioni

Resistenza all'olio	no
---------------------	----

Montaggio

Tipo di montaggio	Inserire a scatto
-------------------	-------------------

1041780

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1041780>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19170116
ECLASS-15.0	19170116

ETIM

ETIM 10.0	EC000752
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	2,111 kg CO2e
---------	---------------