

A 25 -25 - Cappuccio

1090634

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1090634>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 25 mm, lunghezza anelli: 25 mm, colore: color argento



I vantaggi

- I capocorda senza collare in plastica sono in rame elettrolitico dolce con stagnatura galvanica

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1090634 |
| Pezzi/conf. | 100 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
| Codice vendita | BH3412 |
| Codice prodotto | BH3412 |
| GTIN | 4055626900360 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1,115 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1,115 g |
| Numero tariffa doganale | 85369010 |
| Paese di origine | DE |

A 25 -25 - Cappuccio

1090634

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1090634>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo


| | |
|----------------------------|---|
| Tipo di prodotto | Boccola aderente |
| Classe conduttore | conduttore flessibile, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M |
| Caratteristica di prodotto | Con certificazione UL |
| | Composto da rame elettrolitico dolce con stagnatura galvanica |
| | Soddisfa pienamente i requisiti delle norme DIN 46228-4 e UL 486F |
| | Temperatura permanente/temporanea: +105 °C/+120 °C |

Dati di collegamento

Connessione conduttori

| | |
|---|--------------------|
| Sezione conduttore flessibile max. | 25 mm ² |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 4 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 25 mm |

Dimensioni

| | |
|---------------------------------|--|
| Disegno quotato |  |
| Lunghezza anelli | 25 mm |
| Lunghezza zona di contatto | 25 mm |
| Lunghezza di spelatura massima | 25 mm |
| Diametro anelli | 7,3 mm |
| Spessore parete anelli | 0,2 mm |
| Misure interne collare isolante | 9,5 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Colore | argento |
| Materiale | CU-DHP |
| Rivestimento | stagnatura galvanica |
| Finitura superficiale | stagnatura galvanica |

Caratteristiche meccaniche

Dati tecnici

| | |
|------------------|-------|
| Lunghezza anelli | 25 mm |
|------------------|-------|

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

A 25 -25 - Cappuccio

1090634

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1090634>



| | |
|------------------------------|--------|
| Temperatura costante | 105 °C |
| Temperatura intervallo breve | 120 °C |

Normative e prescrizioni

| | |
|----------------|------------------------|
| Design a norma | DIN 46228-1, UL 486F-A |
|----------------|------------------------|

A 25 -25 - Cappuccio

1090634

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1090634>



Disegni

Disegno quotato



Lunghezza del manicotto (b), misure interne del collare di isolamento (d), diametro del manicotto (k), spessore della parete del manicotto (j)

A 25 -25 - Cappuccio

1090634

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1090634>



Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1090634>



cULus Listed

ID omologazione: E488001

A 25 -25 - Cappuccio

1090634

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1090634>



Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000005 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

A 25 -25 - Cappuccio

1090634

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1090634>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com