

CABLE-D50SUB/S/S/HF/S/ 1,0M - Cavi



1066682

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1066682>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo a sezione circolare intestato, schermato, senza alogeni; connessione 1: Connettore maschio D-SUB (1x 50-poli); connessione 2: Connettore maschio D-SUB (1x 50-poli); lunghezza cavo: 1 m

Dati commerciali

Codice articolo	1066682
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DK2258
Codice prodotto	DK2258
GTIN	4055626733746
Peso per pezzo (confezione inclusa)	367,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	367,1 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo di sistema
------------------	-----------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Grado di protezione (Luogo di installazione)	≥ IP54 (Luogo di installazione)
Temperatura ambiente (esercizio) (Posa fissa)	-40 °C ... 70 °C (Posa fissa)
Temperatura ambiente (esercizio) (Posa mobile)	-10 °C ... 70 °C (Posa mobile)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C
Posizione elevata	≤ 2000 m

Caratteristiche elettriche

Tensione di esercizio (AC)	≤ 30 V AC
Tensione di esercizio (DC)	≤ 60 V DC
Rapporto ciclo di esercizio	100 % ED
Corrente (per conduttore)	≤ 2 A (allo stato non arrotolato, vedi declassamento)

Cavo / linea

Lunghezza cavo	1 m
UL AWM Style	21946
Numero di poli	50
Schermato	sì
Tipo di conduttore	Cavo a sezione circolare intestato, schermato, senza alogeni
Struttura conduttore segnale linea	14x 0,15 mm
Linea segnale AWG	24
Sezione del conduttore	50x 0,25 mm ²
Diametro filo con guaina isolante	1,2 mm ±0,05 mm
Diametro esterno conduttore	12,80 mm ±0,5 mm
Guaina esterna, materiale	Guaina isolante priva di alogenati
Guaina esterna, colore	grigio
Materiale conduttore	Filo Cu nudo
Resistenza linea	≤ 80 Ω/km (a 20 °C)
Resistenza di isolamento	≥ 20 MΩ*km (a 20 °C)
Raggio di piegatura minimo, fisso	107 mm
Raggio di piegatura minimo, mobile	200 mm
Capacità di carico dinamica (flessione)	Cicli di piegatura, massimo: 5000 (per raggio ≥ 15x diametro esterno)
Assenza di alogeni	sì
Resistenza alla fiamma	IEC 60332-1-2 (tubatura) VDE 0842, parte 332-1-2 (tubatura)

CABLE-D50SUB/S/S/HF/S/ 1,0M - Cavi



1066682

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1066682>

	IEC 60332-3-22 (tubatura)
Resistenza all'olio	contro gli spruzzi occasionali (tubatura)

Codice colore: Filo singolo

bianco	D-SUB50 (1) = D-SUB50 (1)
marrone	D-SUB50 (2) = D-SUB50 (2)
verde	D-SUB50 (3) = D-SUB50 (3)
giallo	D-SUB50 (4) = D-SUB50 (4)
grigio	D-SUB50 (5) = D-SUB50 (5)
rosa	D-SUB50 (6) = D-SUB50 (6)
blu	D-SUB50 (7) = D-SUB50 (7)
rosso	D-SUB50 (8) = D-SUB50 (8)
nero	D-SUB50 (9) = D-SUB50 (9)
viola	D-SUB50 (10) = D-SUB50 (10)
grigio-rosa	D-SUB50 (11) = D-SUB50 (11)
rosso-blu	D-SUB50 (12) = D-SUB50 (12)
bianco-verde	D-SUB50 (13) = D-SUB50 (13)
marrone-verde	D-SUB50 (14) = D-SUB50 (14)
bianco-giallo	D-SUB50 (15) = D-SUB50 (15)
giallo-marrone	D-SUB50 (16) = D-SUB50 (16)
bianco-grigio	D-SUB50 (17) = D-SUB50 (17)
grigio-marrone	D-SUB50 (18) = D-SUB50 (18)
bianco-rosa	D-SUB50 (19) = D-SUB50 (19)
rosa-marrone	D-SUB50 (20) = D-SUB50 (20)
bianco-blu	D-SUB50 (21) = D-SUB50 (21)
marrone-blu	D-SUB50 (22) = D-SUB50 (22)
bianco-rosso	D-SUB50 (23) = D-SUB50 (23)
marrone-rosso	D-SUB50 (24) = D-SUB50 (24)
bianco-nero	D-SUB50 (25) = D-SUB50 (25)
marrone-nero	D-SUB50 (26) = D-SUB50 (26)
grigio-verde	D-SUB50 (27) = D-SUB50 (27)
giallo-grigio	D-SUB50 (28) = D-SUB50 (28)
rosa-verde	D-SUB50 (29) = D-SUB50 (29)
giallo-rosa	D-SUB50 (30) = D-SUB50 (30)
verde-blu	D-SUB50 (31) = D-SUB50 (31)
giallo-blu	D-SUB50 (32) = D-SUB50 (32)
verde-rosso	D-SUB50 (33) = D-SUB50 (33)
giallo-rosso	D-SUB50 (34) = D-SUB50 (34)
verde-nero	D-SUB50 (35) = D-SUB50 (35)
giallo-nero	D-SUB50 (36) = D-SUB50 (36)
grigio-blu	D-SUB50 (37) = D-SUB50 (37)
rosa-blu	D-SUB50 (38) = D-SUB50 (38)
grigio-rosso	D-SUB50 (39) = D-SUB50 (39)
rosa-rosso	D-SUB50 (40) = D-SUB50 (40)

CABLE-D50SUB/S/S/HF/S/ 1,0M - Cavi



1066682

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1066682>

grigio-nero	D-SUB50 (41) = D-SUB50 (41)
rosa-nero	D-SUB50 (42) = D-SUB50 (42)
blu-nero	D-SUB50 (43) = D-SUB50 (43)
rosso-nero	D-SUB50 (44) = D-SUB50 (44)
bianco-marrone-nero	D-SUB50 (45) = D-SUB50 (45)
giallo-verde-nero	D-SUB50 (46) = D-SUB50 (46)
grigio-rosa-nero	D-SUB50 (47) = D-SUB50 (47)
blu-rosso-nero	D-SUB50 (48) = D-SUB50 (48)
bianco-verde-nero	D-SUB50 (49) = D-SUB50 (49)
verde-marrone-nero	D-SUB50 (50) = D-SUB50 (50)

Dati di collegamento

Connessione 1

Attacco a norma	IEC 60807-2 DIN 41652
Collegamento	Connettore maschio D-SUB
Filettatura	UNC 4-40
Numero collegamenti	1
Numero di poli	50
Coppia di serraggio	0,2 Nm
Cicli di manovra	> 200
Passo	2,77 mm

Connessione 2

Attacco a norma	IEC 60807-2 DIN 41652
Collegamento	Connettore maschio D-SUB
Filettatura	UNC 4-40
Numero collegamenti	1
Numero di poli	50
Coppia di serraggio	0,2 Nm
Cicli di manovra	> 200
Passo	2,77 mm

Note

Nota per il funzionamento	Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disegni

Diagramma



(1) Declassamento: standard

(2) Declassamento: secondo UL

CABLE-D50SUB/S/S/HF/S/ 1,0M - Cavi



1066682

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1066682>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1066682>

 CSA ID omologazione: 70002966				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	125 V	1 A	-	-

 cUL Recognized ID omologazione: E238705				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	125 V	1 A	-	-

 UL Recognized ID omologazione: E238705				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	125 V	1 A	-	-

 EAC ID omologazione: RU*-DE.HB*35.B00385				
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

 cULus Listed ID omologazione: E238705 V22/S5				
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

CABLE-D50SUB/S/S/HF/S/ 1,0M - Cavi



1066682

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1066682>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242220
ECLASS-15.0	27242220

ETIM

ETIM 10.0	EC000237
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

1066682

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1066682>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(a)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	fd57ae1a-a922-4382-a499-afcb33843f9d

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com