

SF-ASD 16/CHARGER - Caricatore



1200296

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200296>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Caricabatteria, per tensione di 100 ... 240 V, prova parametri ed individuaz. batteria, breve tempo di carica, resis. a cortocirc., protetto contro invers. di polarità, indicaz. stato d'esercizio



I vantaggi

- 3,6 V
- 100 V ... 240 V
- Indicatore di stato e diagnostica
- Semplicità d'uso
- 50 Hz ... 60 Hz
- Caricamento rapido della batteria
- Protetto dall'inversione di polarità

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1200296 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BH324Y |
| Codice prodotto | BH324Y |
| GTIN | 4055626666440 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 594 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 482,9 g |
| Numero tariffa doganale | 85044060 |
| Paese di origine | TW |

SF-ASD 16/CHARGER - Caricatore



1200296

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200296>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|--------------------------|
| Tipo di prodotto | Caricatore |
| Confezione | confezionato nel cartone |

Caratteristiche elettriche

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Frequenza | 50 Hz ... 60 Hz |
| Potenza assorbita | 15 W |
| Tensione nominale U_N | 100 V AC ... 240 V AC |

Alimentazione

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Range tensione di alimentazione | 100 V AC ... 240 V AC |
|---------------------------------|-----------------------|

Batteria

| | |
|----------------------------|-----------|
| Tempo di ricarica batteria | 60,00 min |
| Tensione batteria | 3,60 V DC |
| Capacità dell'accumulatore | 2,00 Ah |

Dimensioni

| | |
|-----------|--------|
| Larghezza | 108 mm |
| Altezza | 55 mm |
| Lunghezza | 143 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--------|------|
| Colore | nero |
|--------|------|

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|------------------|
| Grado di protezione | IP30 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 5 °C ... 40 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 50 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 95 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 95 % |


SF-ASD 16/CHARGER - Caricatore

1200296

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200296>

Disegni

Disegno schema



SF-ASD 16/CHARGER - Caricatore



1200296

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200296>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21052901 |
| ECLASS-15.0 | 21052901 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001184 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
|-------------|----------|

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-5 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 9,129 kg CO2e |
|---------|---------------|