

FBST 50-PLC GY - Ponticello singolo



1081053

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1081053>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ponticello singolo, corrente nominale: 32 A, lunghezza: 50 mm, colore: grigio



Dati commerciali

Codice articolo	1081053
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Codice vendita	DK62Z1
Codice prodotto	DK62Z1
GTIN	4055626807911
Peso per pezzo (confezione inclusa)	4,41 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,6 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

FBST 50-PLC GY - Ponticello singolo



1081053

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1081053>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello
------------------	------------

Caratteristiche elettriche

Corrente di carico massima	32 A
----------------------------	------

Dati di collegamento

Corrente di carico massima	32 A
----------------------------	------

Dimensioni

Lunghezza	50 mm
-----------	-------

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
--------	-------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio) (UL (Haz. Loc.))	-40 °C ... 70 °C
---	------------------

Omologazioni

UL, USA / Canada

Siglatura	Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4
	Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X


FBST 50-PLC GY - Ponticello singolo



1081053

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1081053>

Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1081053>



cULus Listed

ID omologazione: E140324



cULus Listed

ID omologazione: E140324



cULus Listed

ID omologazione: E199827

FBST 50-PLC GY - Ponticello singolo



1081053

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1081053>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---