

# HC-STA-B24-HHFD-1STM50-EL-AL - Custodia



1082553

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1082553>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia protettiva B24, per bloccaggio trasversale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, laterali, 1x M50, altezza: 110,8 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard

## Dati commerciali

Codice articolo	1082553
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7APB
Codice prodotto	AF7APB
GTIN	4055626815060
Peso per pezzo (confezione inclusa)	422,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	422 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

## Dati tecnici

### Note

Note generali	per inserti portacontatti HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
---------------	--

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a staffa
Tipo di custodia	Custodia protettiva
Applicazione	Standard
Tipo	B24
Numero uscite cavi	1
Tipo di collegamento a vite	1x M50
Uscita cavo	laterali
Connessione a vite Pg	senza

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	60 mm
Altezza	110,8 mm
Lunghezza	119,2 mm

### Indicazioni materiale

Materiale custodia	Pressofuso di alluminio, impermeabile
Materiale superficie custodia	non rivestito

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	1x M50
Tipo di bloccaggio	Pin

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
	IP67
Grado di protezione (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Resistenza agli urti	IK09

# HC-STA-B24-HHFD-1STM50-EL-AL - Custodia

1082553

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1082553>




Temperatura ambiente (esercizio)

-40 °C ... 125 °C

## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

1082553

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1082553>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1082553>

### **DNV**

ID omologazione: TAE000037S



### **cUL Recognized**

ID omologazione: E255026



### **UL Recognized**

ID omologazione: E255026

1082553

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1082553>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

### ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1082553

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1082553>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)