

USA 10 BK - Adattatore per guide



1200993

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200993>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Adattatore per guide, per viti M3, profondità: 7,3 mm, larghezza: 10 mm, altezza: 42,6 mm, dimensioni: 2,8 mm, colore: nero



Dati commerciali

Codice articolo	1200993
Pezzi/conf.	25 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	25 Pezzi
Codice vendita	BE7114
Codice prodotto	BE7114
GTIN	4017918255879
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2,86 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,86 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

1200993

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200993>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Materiale di montaggio
------------------	------------------------

Dimensioni

Larghezza	10 mm
Altezza	42,6 mm
Profondità	7,3 mm
Diametro	2,8 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Rivestimento	non rivestito

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

USA 10 BK - Adattatore per guide



1200993

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200993>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

USA 10 BK - Adattatore per guide



1200993

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200993>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,019 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com