CRIMPFOX-TC MP-6 - Pinza a crimpare con indicatore digitale

1202888

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202888

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare per contatti torniti, regolazione universale della sezione, fino a max. 6,0 mm^2, indicatore digitale con larghezza passo di 0,01 mm, bloccaggio forzato sbloccabile, accessori necessari localizzatore per il posizionamento dei contatti

I vantaggi

- Monitoraggio elettronico dell'usura con funzione di ricalibrazione
- Sicurezza dei processi grazie al bloccaggio forzato e alla sicurezza delle impostazioni
- Controllo dell'impostazione di base con l'ausilio della spina di prova in dotazione
- Utilizzo sicuro e semplificato grazie all'indicatore digitale e all'ausilio di posizionamento opzionale
- Il localizzatore girevole assicura l'esatto posizionamento dei contatti nell'area di crimpatura

Dati commerciali

Codice articolo	1202888
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3135
Codice prodotto	BH3135
GTIN	4063151267711
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1.140,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1.140,7 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo	Nelle istruzioni di installazione è riportato l'elenco dettagliato dei contatti a crimpare torniti da 0,14 mm²...4,0 mm² delle serie CK1.6 ED..., CK2.5 ED..., CK4.0 ED..., CC1.5-TS-2,10... e CC1.5-TS-2,50...
Nota per l'utilizzo	Per l'applicazione, solo con localizzatore, della selezione vedi accessori

Limitazione dell'uso

Nota EMC	EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura a quattro punte
Caratteristica di prodotto	Monitoraggio elettronico dell'usura con funzione di calibrazione
	Bloccaggio forzato sbloccabile
	Ausilio di posizionamento opzionale

Punto di crimpatura 1

Sezione min.	0,14 mm²
Sezione max.	6 mm²
AWG min	26
AWG max	10

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,14 mm² ... 6 mm²
Sezione AWG	26 ... 10

Dimensioni

Larghezza	94 mm
Altezza	28 mm
Lunghezza	236 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale	Acciaio

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202888

EAC
ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)(n. CAS: 110-71-4)
	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	894d1c6f-7088-4bbd-a917-a42c74c7be7c

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	122,695 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com