

# CF 3000-2,5 - Macchina spelafili e crimpatrice



1205477

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205477>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Spelatrice e crimpatrice, esecuzione da 230 V, per capocorda isolati come nastro da 0,25 ... 2,5 mm<sup>2</sup>, lunghezza guaine 8 mm, incl. kit di trasformazione da 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>

## I vantaggi

- In un'unica operazione i conduttori vengono spelati e crimpati con un capocorda
- Adatte per conduttori in PVC (H05V-K / H07V-K) delle classi 2 e 5. I conduttori con materiali isolanti speciali e cordature sono solo limitati e lavorabili sotto riserva.
- Particolarmente adatta per il preconfezionamento di conduttori
- La macchina spelafili e crimpatrice compatta lavora i capocorda a nastro con collari isolanti a norma DIN 46228-4
- L'assegnazione univoca dei componenti di montaggio è assicurata mediante la siglatura colorata in base alla norma sui capocorda DIN 46228-4
- Grazie alla struttura compatta e leggera può essere impiegata comodamente in postazioni di lavoro diverse
- La macchina può essere attrezzata per sezioni differenti nel giro di un minuto
- È possibile lavorare fino a 1200 conduttori all'ora

## Dati commerciali

Codice articolo	1205477
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3231
Codice prodotto	BH3231
GTIN	4017918116910
Peso per pezzo (confezione inclusa)	17.190 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	17.190 g
Numero tariffa doganale	84798100
Paese di origine	DE

# CF 3000-2,5 - Macchina spelafili e crimpatrice



1205477

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205477>

## Dati tecnici

### Note

Note generali	Adatto per conduttori standard in PVC (H05V-K/H07V-K) delle classi 2 e 5. Altri tipi di conduttori e isolatori possono essere utilizzati a determinate condizioni.
---------------	--

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Crimpatrice
Crimpatura	a forma trapezoidale
Tipo di conduttore	PVC
Lunghezza di inserimento minima	49 mm
Caratteristica di prodotto	Trasformazione senza utensili Kit di trasformazione con codifica a colori Contatore, azzerabile integrato Lavorazione di puntalini nastrati Inclusa valigetta con kit di trasformazione 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> Adatto per conduttori standard in PVC (H05V-K/H07V-K) delle classi 2 e 5, altri tipi di conduttori e isolatori possono essere lavorati a determinate condizioni Maniglia di trasporto per cambiare postazione di lavoro
Sezione min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Sezione max.	2,5 mm <sup>2</sup>
AWG min	24
AWG max	14

### Caratteristiche elettriche

Frequenza	50 Hz
Potenza assorbita	80 W

#### Alimentazione

Tensione di alimentazione	230 V AC
Range tensione di alimentazione	230 V AC (50 Hz)

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

Sezione metrica	0,25 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione AWG	24 ... 14
Lunghezza del tratto da spelare	11,5 mm

### Dimensioni

Larghezza	165 mm
Altezza	300 mm
Lunghezza	320 mm

# CF 3000-2,5 - Macchina spelafili e crimpatrice



1205477

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205477>

## Connettori

Tipo connettore	Inserto frontale tipo EF
-----------------	--------------------------

## Normative e prescrizioni

Verifiche	DIN 46228-4: 1990-09
-----------	----------------------

# CF 3000-2,5 - Macchina spelafili e crimpatrice



1205477

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205477>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205477>



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01549

# CF 3000-2,5 - Macchina spelafili e crimpatrice



1205477

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205477>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

### ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CF 3000-2,5 - Macchina spelafili e crimpatrice



1205477

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205477>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c), 7(a), 7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	125c975d-78f6-496f-b690-8efa1fac05f2

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)