# CUTFOX 10 - Frontale tagliacavi

1206829

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206829

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Troncatrice automatica per cavi, fili e guaine termoretrattili, per una tensione di rete da 100 ... 240 V

## I vantaggi

- La troncatrice automatica taglia conduttori, cavi e profili simili
- Non occorrono operazioni di ripartizione grazie al taglio zero automatico premendo il tasto Start
- Per l'introduzione del conduttore occorre spostare solo il rivestimento frontale
- Sul display vengono inserite con facilità la lunghezza e la quantità desiderate
- I rulli di azionamento e di guida sono impostati automaticamente sul diametro inserito

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1206829 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BH3211 |
| Codice prodotto | BH3211 |
| GTIN | 4017918178871 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 12.534 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 12.393 g |
| Numero tariffa doganale | 84798100 |
| Paese di origine | DE |

## Dati tecnici

### Note

| | |
|---|---|
| Note generali | Troncatrice automatica per cavi |
| Note generali | Regolazione automatica della sezione |

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Taglierina |
| Lingua di dialogo | tedesco/inglese/francese/italiano |
| Numero dei tagli massimo | 9999 |
| Lunghezza di taglio | 2 mm ... 999999 mm |
| Interfaccia sistema host | RS-232 |
| Velocità di avanzamento | 0,5 m/s |
| Caratteristica di prodotto | Taglio a misura di conduttori, cavi e profili simili |
| | Cambio rapido del materiale |
| | Taglio a zero automatico dopo il cambio di materiale |
| | Comando tramite tastiera e display |
| | Regolazione automatica del diametro |
| | Interface for integration into worker assistance systems |
| Sezione min. | 0,08 mm² |
| Sezione max. | 16 mm² |

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Frequenza | 50 Hz ... 60 Hz |
| Potenza assorbita | 150 VA |

#### Alimentazione

| | |
|---|---|
| Range tensione di alimentazione | 100 V ... 240 V (50 Hz ... 60 Hz) |

### Dati di collegamento

| | |
|---|---|
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 16 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Larghezza | 194 mm |
| Altezza | 228 mm |
| Lunghezza | 301 mm |

### Connettori

| | |
|---|---|
| Tipo connettore | Inserto frontale tipo B, EF |

### Cavo / linea

| | |
|---|---|
| Diametro esterno conduttore | ≤ 9,00 mm |

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206829

**EAC**
ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01549

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 17130103 |
| ECLASS-15.0 | 17130103 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002778 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 52938ef9-f43f-4e36-8fbf-f23db969a30e |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com