CUTFOX 10 - Frontale tagliacavi

1206829

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206829

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Troncatrice automatica per cavi, fili e guaine termoretrattili, per una tensione di rete da 100 ... 240 V

I vantaggi

- La troncatrice automatica taglia conduttori, cavi e profili simili
- Non occorrono operazioni di ripartizione grazie al taglio zero automatico premendo il tasto Start
- Per l'introduzione del conduttore occorre spostare solo il rivestimento frontale
- Sul display vengono inserite con facilità la lunghezza e la quantità desiderate
- I rulli di azionamento e di guida sono impostati automaticamente sul diametro inserito

Dati commerciali

Codice articolo	1206829
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3211
Codice prodotto	BH3211
GTIN	4017918178871
Peso per pezzo (confezione inclusa)	12.534 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	12.393 g
Numero tariffa doganale	84798100
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Note generali	Troncatrice automatica per cavi
Note generali	Regolazione automatica della sezione

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Taglierina
Lingua di dialogo	tedesco/inglese/francese/italiano
Numero dei tagli massimo	9999
Lunghezza di taglio	2 mm ... 999999 mm
Interfaccia sistema host	RS-232
Velocità di avanzamento	0,5 m/s
Caratteristica di prodotto	Taglio a misura di conduttori, cavi e profili simili
	Cambio rapido del materiale
	Taglio a zero automatico dopo il cambio di materiale
	Comando tramite tastiera e display
	Regolazione automatica del diametro
	Interfaccia per l'integrazione nei sistemi di assistenza operatore
Sezione min.	0,08 mm²
Sezione max.	16 mm²

Caratteristiche elettriche

Frequenza	50 Hz ... 60 Hz
Potenza assorbita	150 VA

Alimentazione

Range tensione di alimentazione	100 V ... 240 V (50 Hz ... 60 Hz)

Dati di collegamento

Sezione conduttore flessibile	0,08 mm² ... 16 mm²
Sezione conduttore rigida	0,08 mm² ... 2,5 mm²

Dimensioni

Larghezza	194 mm
Altezza	228 mm
Lunghezza	301 mm

Connettori

Tipo connettore	Inserto frontale tipo B, EF

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	≤ 9,00 mm

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206829

EAC
ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01549

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	17130103
ECLASS-15.0	17130103

ETIM

ETIM 10.0	EC002778

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	52938ef9-f43f-4e36-8fbf-f23db969a30e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com