

TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico



1208429

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208429>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Giravite dinamometrico, con coppia preimpostata a 0,4 Nm e comando esagonale da 4 mm per connettori M12

I vantaggi

- Giravite dinamometrico TSD ... SAC con diverse coppie preimpostate da 0,2 Nm ... 2,5 Nm
- Nei giravite dinamometrici TSD-M... è possibile regolare singolarmente la coppia di serraggio
- L'adattatore TSD-M... svolge le diverse funzioni di innesto
- Svareti inserti a innesto SAC... per molteplici applicazioni

Dati commerciali

Codice articolo	1208429
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BH314A
Codice prodotto	BH314A
GTIN	4046356014519
Peso per pezzo (confezione inclusa)	91,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	90,9 g
Numero tariffa doganale	82054000
Paese di origine	CZ

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile per coppia
Tipo	Esagonale SW4

Dati di collegamento

Range della coppia di serraggio	0,4 Nm ... 0,4 Nm \pm 10 %
Presa di forza	Chiave esagonale

Dimensioni

Larghezza	37 mm
Larghezza lama	0 mm
Altezza lama	100 mm
Lunghezza	205 mm
Spessore lama	0 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico



1208429

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208429>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208429>



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208429>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21040417
ECLASS-15.0	21040417

ETIM

ETIM 10.0	EC002132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208429>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg

4,665 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com