

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Axioline Smart Elements, Copertura degli slot, Funzione di diagnostica, grado di protezione: IP20

Descrizione del prodotto

Gli Axioline Smart Element possono essere integrati in sistemi con un'interfaccia Smart Element. Questo Smart Element copre uno slot Smart Element non utilizzato.

I vantaggi

- Protegge gli slot Smart Element non utilizzati
- Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura

Dati commerciali

Codice articolo	1088134
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRIBZ4
Codice prodotto	DRIBZ4
GTIN	4055626888118
Peso per pezzo (confezione inclusa)	30 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	27,5 g
Numero tariffa doganale	85389091
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Copertura
Famiglia di prodotti	Axioline Smart Elements
Tipo	modularità
Posizione di installazione	Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element.
Caratteristiche particolari	Funzione di diagnostica

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II (IEC 60664-1, EN 60664-1)
Grado di inquinamento	2 (IEC 60664-1, EN 60664-1)

Caratteristiche del sistema

Dati di programmazione (LocalbusSlave)

Canale dati di processo	0 Bit (tutti i sistemi tranne PROFIBUS)
Range indirizzi ingressi	0 Byte (tutti i sistemi tranne PROFIBUS)
	1 Byte (PROFIBUS)
Range indirizzi uscite	0 Byte

Dati bus di campo

Bisogno di dati di parametrizzazione	1 Byte
Bisogno di dati di configurazione	6 Byte

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	0 W
--	-----

Potenziali: Alimentazione logica dello Smart Elements (U_{SE})

Tensione di alimentazione	tramite connettori Card Edge
---------------------------	------------------------------

Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione

Tensione di prova: Alimentazione logica / terra funzionale	500 V AC, 50 Hz, 1 min
--	------------------------

Dati di collegamento

Collegamento	assente
--------------	---------

Interfacce

Smart Element-Interface

Numero di interfacce	1
Collegamento	Connettori Card Edge

AXL SE SC-A - Copertura


1088134

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1088134>



Velocità di trasmissione	Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element.
Tempo di avvio fino al funzionamento	< 500 ms

Dimensioni

Disegno quotato		
Larghezza		14,9 mm
Altezza		62,2 mm
Profondità		62 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio (RAL 7042)
-------------------	-------------------

Normative e prescrizioni


Classe di protezione	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
----------------------	---------------------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a innesto (Slot Smart Element)
Posizione di installazione	Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element.


Disegni

Disegno quotato



Dimensioni

Diagramma a blocchi



Circuito interno dei punti di connessione

1088134

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1088134>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1088134>

DNV

ID omologazione: TAA00003B0



LR

ID omologazione: LR23402057TA



RINA

ID omologazione: ELE263623XG

ABS

ID omologazione: 24-2510075-PDA



cULus Listed

ID omologazione: E238705

AXL SE SC-A - Copertura

1088134

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1088134>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242692
ECLASS-15.0	27242692

ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO ₂ e kg	0,687 kg CO ₂ e
----------------------	----------------------------