

FLKM 2X14-PA/25/S7-1500 - Adattatore frontale



1089345

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1089345>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Adattatore frontale VARIOFACE, per i componenti digitali da 25 mm di SIMATIC® S7-1500, 2 x 8 canali collegabili. Gli adattatori frontalii vengono inseriti sulla spina anteriore dei componenti I/O e non possono più essere separati.

Dati commerciali

Codice articolo	1089345
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK231S
Codice prodotto	DK231S
GTIN	4055626892375
Peso per pezzo (confezione inclusa)	37,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	50 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

FLKM 2X14-PA/25/S7-1500 - Adattatore frontale



1089345

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1089345>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Famiglia di prodotti	VARIOFACE
----------------------	-----------

Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga

isolamento	Isolamento funzionale
Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione di esercizio (DC)	≤ 60 V DC
Rapporto ciclo di esercizio	100 % ED
Corrente (per derivazione)	≤ 1 A
Corrente (per byte)	≤ 2 A

Distanze in aria e linee di fuga

Tensione di isolamento nominale	63 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,6 kV (1,2 / 50 µs)

Controllore supportato SIEMENS S7-1500

Scheda I/O adatta	6ES7521-1BH10-0AA0
	6ES7522-1BH10-0AA0

Dati di collegamento

Collegamento 1 (livello di controllo)

Collegamento	Attacco connettore
Numero collegamenti	1
Numero di poli	24

Collegamento 2 (livello di campo)

Attacco a norma	IEC 60603-13
Collegamento	Connettore maschio IDC/FLK
Numero collegamenti	2
Numero di poli	14
Cicli di manovra	> 50
Passo	2,54 mm

Dimensioni

Dimensioni articolo

Larghezza	13 mm
Altezza	118,56 mm
Profondità	27,75 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

FLKM 2X14-PA/25/S7-1500 - Adattatore frontale



1089345

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1089345>

Condizioni ambientali

Grado di protezione (Modulo)	IP20
Grado di protezione (Luogo di installazione)	≥ IP54
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C
Posizione elevata	≤ 2000 m

Omologazioni

UL, USA / Canada

Siglatura	UL 508 Recognized
-----------	-------------------

Normative e prescrizioni

Distanze in aria e linee di fuga

Norme/Disposizioni	EN IEC 60664-1
--------------------	----------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a innesto
Posizione di installazione	a scelta

Note

Nota per il funzionamento	Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.
---------------------------	---


FLKM 2X14-PA/25/S7-1500 - Adattatore frontale



1089345

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1089345>

Disegni



FLKM 2X14-PA/25/S7-1500 - Adattatore frontale

1089345

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1089345>



Omologazioni

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1089345>



UL Listed

ID omologazione: E238705



cUL Listed

ID omologazione: E238705

FLKM 2X14-PA/25/S7-1500 - Adattatore frontale

1089345

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1089345>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
ECLASS-15.0	27242292

ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

FLKM 2X14-PA/25/S7-1500 - Adattatore frontale

1089345

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1089345>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
--	---

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com