

# EM-CPS-DA-18S/63A-L1 - Adattatore



1089356

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1089356>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Adattatore unipolare con interfaccia CrossLink® per il collegamento di interruttori automatici, 63 A. Fase L1, con guida DIN fissa, con cavi AWG 8 (10 mm<sup>2</sup>)

## Dati commerciali

Codice articolo	1089356
Pezzi/conf.	6 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	6 Pezzi
Codice vendita	DK78Z1
Codice prodotto	DK78Z1
GTIN	4055626893600
Peso per pezzo (confezione inclusa)	68,333 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	68,333 g
Numero tariffa doganale	85369095
Paese di origine	DE

1089356

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1089356>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Adattatore
Famiglia di prodotti	CrossPowerSystem
Applicazione	Adattatore dispositivo

### Caratteristiche elettriche

Tensione nominale	690 V AC (IEC)
	600 V AC (UL)
Corrente nominale di cresta ammissibile	9,5 kA
Corrente nominale	63 A (IEC)
	63 A (UL)
Tensione di isolamento nominale	800 V AC
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV

### Dimensioni

Larghezza	18 mm
Altezza	160 mm
Profondità	35 mm

### Normative e prescrizioni

Norme/Disposizioni	IEC 61439-1
	GB/T 7251.1

# EM-CPS-DA-18S/63A-L1 - Adattatore



1089356

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1089356>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27371392

### ETIM

ETIM 9.0

EC002498

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121100

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-50

Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%