FOC-FDX20-PP-LCD6/LCD6-OSP - Distributore

1343386

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1343386

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Distributore per guide DIN 6x Duplex LC

Distributore, Modulo guida, tipo di connessione: Giunzione, materiale: Metallo, grado di protezione: IP20, dimensioni custodia: 1, colore: grigio

Descrizione del prodotto

Scatola di distribuzione per guide DIN della serie FDX 20 senza cavo pigtail, equipaggiata con 6 adattatori LC Duplex monomodali. Giuntura per protezione per giunzioni termoretraibili e a crimpare disponibile separatamente, su un supporto per la giunzione brevettato in lamiera d'acciaio rivestita a polvere. Possibilità di ingresso cavi mediante connessione a vite dall'alto o dal basso.
Custodia in 2 pezzi, predisposta per il montaggio su guida DIN mediante adattatore posteriore. L'adattatore può essere montato anche lateralmente.

Fornitura:
Custodia per guide DIN con supporto per la giunzione integrato (montato), equipaggiata con 6 adattatori LC Duplex, 1 giuntura, 1 pressacavi (M20x1,5)

I vantaggi

- Pannello comandi frontale intuitivo e pratica installazione nel quadro elettrico grazie al design universale dei prodotti
- Montaggio su guida DIN flessibile, posizionabile in sei direzioni
- Idoneità all'impiego industriale
- Connessione dati sicura e resistente grazie ai molteplici componenti testati
- Montaggio a scatto sulle comuni guide DIN NS 35/7,5 o NS 35/15
- Supporto cavo pigtail brevettato dalle dimensioni ottimali per una comoda giunzione e raggi di curvatura compatti.
- Per un collegamento di campo semplificato

Dati commerciali

Codice articolo	1343386
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNGAB
Codice prodotto	ABNGAB
GTIN	4063151654955
Peso per pezzo (confezione inclusa)	655,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	573,74 g
Numero tariffa doganale	85367000
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	I cavi pigtail devono essere acquistati separatamente

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Box di distribuzione di rete
Serie	FDX 20 series
Tipo	Modulo guida
Numero uscite cavi	2
Numero di punti di connessione modulo	6
Numero degli slot	12
Tipo di collegamento a vite	M20 x 1,5
Coperchio di protezione	sì
Uscita cavo	sopra e sotto

Caratteristiche elettriche

Mezzo trasmissivo	FO

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento	Giunzione

Dimensioni

Larghezza	40 mm
Altezza	130 mm
Profondità	115 mm

Custodia

Spessore custodia	40 mm

Caratteristiche meccaniche

Diametro boccola	1,25 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale ferula	Ceramica Zirkonia
Materiale custodia	Metallo
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, grigio

Cavo / linea

Tipo di cavo	Fibra di vetro
Diametro esterno conduttore	6 mm ... 12 mm

Diametro esterno conduttore	6 mm ... 12 mm
Resistenza all'olio	no
Resistenza alla fiamma	sì

Cavo in fibra ottica

Fibra	GOF
Tipo di fibra	Fibre di vetro singlemode
Mezzo trasmissivo	FO

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	M20 x 1,5
Cicli di manovra	≥ 500

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20 (secondo IEC 60529)
	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C (Categoria OPhd+)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	0 °C ... 55 °C
Resistenza all'olio	no

Normative e prescrizioni


Resistenza alla fiamma	sì
Resistenza all'olio	no

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Nota per il montaggio	Possibilità di collegamento flessibile dell'adattatore per guida DIN

Disegni

Disegno schema



Piedinatura giunti

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1343386

UL Listed
ID omologazione: E335024-20250729

cUL Listed
ID omologazione: E335024-20250729

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19170113
ECLASS-15.0	19170113

ETIM

ETIM 10.0	EC002699

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com