CRIMPFOX VARIO 16S - Pinza a crimpare

1108767

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1108767

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, tipo di connessione del contatto: capocorda isolati e non isolati, norme/disposizioni: DIN 46228-1, DIN 46228-4, sezione min.: 6 mm^2, sezione max.: 16 mm^2, crimpatura: Crimpatura quadra, peso 582 g, nero/verde

I vantaggi

- Inserimento laterale dei conduttori
- Tecnica consolidata di elevata qualità
- Bloccaggio forzato sbloccabile
- "L'originale"
- Ideale anche per collari TWIN

Dati commerciali

Codice articolo	1108767
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3131
Codice prodotto	BH3131
GTIN	4063151016449
Peso per pezzo (confezione inclusa)	698,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	582,25 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura quadra
Caratteristica di prodotto	Inserimento laterale dei conduttori
	Bloccaggio forzato sbloccabile
	Adatta anche per puntalini TWIN

Punto di crimpatura 1

Sezione max.	6 mm²
AWG max	10

Punto di crimpatura 2

Sezione max.	10 mm²
AWG max	8

Punto di crimpatura 3

Sezione max.	16 mm²
AWG max	6

Caratteristiche elettriche

Fusibile	DIN 46228-1, DIN 46228-4

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	6 mm² ... 16 mm²
Sezione AWG	10 ... 6

Dimensioni

Larghezza	76 mm
Altezza	25 mm
Lunghezza	222 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero/verde

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1108767

EAC
ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com