

VS-MP-PPC/PPC-PO - Giunto



1403684

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1403684>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Giunto, tipo: Versione 14, grado di protezione: IP65, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunto, colore: nero

Descrizione del prodotto

Giunto dati Push-Pull Power; versione 14

Dati commerciali

Codice articolo	1403684
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNOGA
Codice prodotto	ABNOGA
GTIN	4046356664332
Peso per pezzo (confezione inclusa)	256,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	183,146 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

1403684

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1403684>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Box di distribuzione di rete
Tipo	Versione 14
Piano d'inserimento	Power
Numero degli slot	1

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	24 V
Corrente nominale I_N	16 A
Mezzo trasmissivo	Rame

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento	Giunto
--------------	--------

Dimensioni

Larghezza	42 mm
Altezza	51 mm
Lunghezza	115 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
Materiale custodia	Metallo

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≤ 100 (Power)
------------------	--------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
-------------------	------------------

Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.



1403684

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1403684>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27440325

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1403684

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1403684>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n. CAS: 119-47-1)
SCIP	4a65bb11-4b13-47f6-9359-86ba20b0b4b7

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com