DCT T 2,4 QVGA S RTOUCH - Display

1132710

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1132710

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Display touch resistivo da 2,4", risoluzione: 320x240 pixel, interfaccia: SPI, rapporto di contrasto: 500:1, rapporto lunghezza/altezza: 3:4, interfaccia: SPI half duplex a 4 fili, soluzione Glue and Play, adatto per poliammide e policarbonato



I vantaggi

- Sistema di custodie per il comando e la visualizzazione nel quadro elettrico
- Posizionamento del display tramite configuratore

Dati commerciali

Codice articolo	1132710
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ACGBBA
Codice prodotto	ACGBBA
GTIN	4063151466299
Peso per pezzo (confezione inclusa)	31,37 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	29,15 g
Numero tariffa doganale	85480090
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Display
Numero di poli	14
Passo	0,5 mm

Display

Tipo di display	Display TFT a colori
Tipo di visualizzazione	resistivo
Diagonale (cm)	6,9 cm
Diagonale (inch)	2,4 "
Risoluzione monitor	320 x 240 Pixel (QVGA)
Formati del display	3:4
Tipo di illuminazione del display	LED, bianco
Rapporto di contrasto	500:1
Controllore	ST7789V

Interfacce

Interface	4-wire SPI half duplex

Dimensioni

Passo	0,5 mm
Dimensioni	47 mm x 74 mm x 7 mm
	38 mm x 50 mm (Range visivo)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Prova vibrazioni

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Risultato	Prova superata
Frequenza	10 - 150 - 10 Hz
Velocità sweep	1 ottavo/min
Ampiezza	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Accelerazione	20 m/s²
Durata di prova per asse	2,5 h
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z

Urti

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Risultato	Prova superata
Accelerazione	150 m/s²

Durata urti	11 ms
Numero di urti per direzione	3
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z (pos. e neg.)

Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

Specifica di prova	VDMA 24364:2018-05
Risultato	Prova superata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-30 °C ... 80 °C

Classifiche

ECLASS

ECLASS-15.0	27261890
ECLASS-13.0	27261890

ETIM

ETIM 10.0	EC011541

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com