# ZAP 100 T - Utensile a crimpare, pneumatico

1203262

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1203262

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare pneumatica da tavolo, per capocorda a norma DIN 46228-1: 1992-08 und DIN 46228-4: 1990-09, per sez. conduttore da 4 - 10 $mm^2$

## I vantaggi

- Queste pinze a crimpare sono state sviluppate appositamente per il preconfezionamento di conduttori
- La procedura a crimpare viene innescata da una valvola di fondo
- Due serbatoi integrati garantiscono il rapido accesso ai capocorda

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1203262 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BH3232 |
| Codice prodotto | BH3232 |
| GTIN | 4017918018153 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2.939 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2.928,4 g |
| Numero tariffa doganale | 84678900 |
| Paese di origine | DE |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Crimpatrice |
| Crimpatura | a forma trapezoidale |
| Consumo d'aria per pressione | 0,2 l |
| Intervallo di pressione | 4,00 bar ... 6,00 bar |
| Caratteristica di prodotto | Avvio del ciclo di crimpatura con interruttore a pedale |
| | Diversi alloggiamenti per matrici |
| | Vaschetta integrata per puntalini |
| | Larghezza matrice: 12 mm |
| | La tramoggia consente un facile posizionamento |

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Frequenza | 0 Hz |

### Dati di collegamento

Connessione conduttori

| | |
|---|---|
| Sezione metrica | 4 mm² ... 10 mm² |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Larghezza | 140 mm |
| Altezza | 70 mm |
| Lunghezza | 200 mm |

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1203262

EAC
ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01549

EAC
ID omologazione: 0278662

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 17130101 |
| ECLASS-15.0 | 17130101 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002778 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com