

CF 3000-2,5 - Macchina spelafili e crimpatrice



1205477

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205477>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Spelatrice e crimpatrice, esecuzione da 230 V, per capocorda isolati come nastro da 0,25 ... 2,5 mm², lunghezza guaine 8 mm, incl. kit di trasformazione da 0,5 ... 2,5 mm²

I vantaggi

- In un'unica operazione i conduttori vengono spelati e crimpati con un capocorda
- Adatte per conduttori in PVC (H05V-K / H07V-K) delle classi 2 e 5. I conduttori con materiali isolanti speciali e cordature sono solo limitati e lavorabili sotto riserva.
- Particolarmente adatta per il preconfezionamento di conduttori
- La macchina spelafili e crimpatrice compatta lavora i capocorda a nastro con collari isolanti a norma DIN 46228-4
- L'assegnazione univoca dei componenti di montaggio è assicurata mediante la siglatura colorata in base alla norma sui capocorda DIN 46228-4
- Grazie alla struttura compatta e leggera può essere impiegata comodamente in postazioni di lavoro diverse
- La macchina può essere attrezzata per sezioni differenti nel giro di un minuto
- È possibile lavorare fino a 1200 conduttori all'ora

Dati commerciali

Codice articolo	1205477
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3231
Codice prodotto	BH3231
GTIN	4017918116910
Peso per pezzo (confezione inclusa)	17.190 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	17.190 g
Numero tariffa doganale	84798100
Paese di origine	DE

CF 3000-2,5 - Macchina spelafili e crimpatrice



1205477

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205477>

Dati tecnici

Note

Note generali	Adatto per conduttori standard in PVC (H05V-K/H07V-K) delle classi 2 e 5. Altri tipi di conduttori e isolatori possono essere utilizzati a determinate condizioni.
---------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Crimpatrice
Crimpatura	a forma trapezoidale
Tipo di conduttore	PVC
Lunghezza di inserimento minima	49 mm
Caratteristica di prodotto	Trasformazione senza utensili Kit di trasformazione con codifica a colori Contatore, azzerabile integrato Lavorazione di puntalini nastrati Inclusa valigetta con kit di trasformazione 0,5 mm ² ... 2,5 mm ² Adatto per conduttori standard in PVC (H05V-K/H07V-K) delle classi 2 e 5, altri tipi di conduttori e isolatori possono essere lavorati a determinate condizioni Maniglia di trasporto per cambiare postazione di lavoro
Sezione min.	0,25 mm ²
Sezione max.	2,5 mm ²
AWG min	24
AWG max	14

Caratteristiche elettriche

Frequenza	50 Hz
Potenza assorbita	80 W

Alimentazione

Tensione di alimentazione	230 V AC
Range tensione di alimentazione	230 V AC (50 Hz)

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione AWG	24 ... 14
Lunghezza del tratto da spelare	11,5 mm

Dimensioni

Larghezza	165 mm
Altezza	300 mm
Lunghezza	320 mm

CF 3000-2,5 - Macchina spelafili e crimpatrice



1205477

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205477>

Connettori

Tipo connettore	Inserto frontale tipo EF
-----------------	--------------------------

Normative e prescrizioni

Verifiche	DIN 46228-4: 1990-09
-----------	----------------------

CF 3000-2,5 - Macchina spelafili e crimpatrice



1205477

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205477>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205477>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01549

CF 3000-2,5 - Macchina spelafili e crimpatrice



1205477

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205477>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CF 3000-2,5 - Macchina spelafili e crimpatrice



1205477

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205477>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	125c975d-78f6-496f-b690-8efa1fac05f2

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com