FOC-ADAPTER:LCD/LCD-OSA - Giunto per fibra ottica

1208077

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208077

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

800 V
IEC



Giunto per fibra ottica, LC, 2-poli, tipo di connessione: Giunto, materiale: Plastica, grado di protezione: IP20, colore: verde

I vantaggi

- Elevata affidabilità grazie alle vaste misure di garanzia della qualità
- Precisione ottimizzata (stabilità) grazie all'uso di anelli in ceramica
- Applicazioni versatili grazie al campo di temperatura esteso e a varie possibilità di montaggio
- Compatibilità ottimale con le scatole di giunzione della serie FDX20
- Tecnologia all'avanguardia grazie alla conformità RoHS 2

Dati commerciali

Codice articolo	1208077
Pezzi/conf.	6 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	6 Pezzi
Codice vendita	ABNIDA
Codice prodotto	ABNIDA
GTIN	4063151275259
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5,033 g
Numero tariffa doganale	85367000
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore dati
Tipo	LC
Numero di poli	2
Piano d'inserimento	LC
Numero degli slot	2
Uscita cavo	diritto

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione impulsiva di dimensionamento	0,8 kV
Attenuazione	≤ 0,2 dB
Corrente nominale I_N	0,5 A
Mezzo trasmissivo	FO

Dati di collegamento

Collegamento	Giunto

Dimensioni

Larghezza	22 mm
Altezza	9,4 mm
Lunghezza	29,2 mm

Caratteristiche meccaniche

Diametro boccola	1,25 mm

Indicazioni materiale

Colore	verde
Colore della custodia	verde
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Plastica
Materiale contatto	Lega di rame

Cavo / linea

Tipo di cavo	Fibra di vetro
Guaina esterna, colore	beige
Resistenza alla trazione corta/costante	40 N
Resistenza alla fiamma	sì

Cavo in fibra ottica

Numero di fibre	2
Fibra	9/125 µm
Tipo di fibra	Fibra di vetro

Caratteristiche meccaniche

Resistenza alla trazione corta/costante	40 N

Caratteristiche

Attenuazione	≤ 0,2 dB

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	0 °C ... 50 °C
Resistenza ai raggi UV	no

Normative e prescrizioni

Resistenza alla fiamma	sì

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19170116
ECLASS-15.0	19170116

ETIM

ETIM 10.0	EC000752

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

FOC-ADAPTER:LCD/LCD-OSA - Giunto per fibra ottica

1208077

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208077

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,228 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com