

FOC-ADAPTER:ST/ST-SM - Giunto per fibra ottica



1208100

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208100>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Giunto per fibra ottica, grado di protezione: IP20, numero poli: 1, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunto, uscita cavo: diritto, colore: argento/opaco

I vantaggi

- Elevata affidabilità grazie alle vaste misure di garanzia della qualità
- Precisione ottimizzata (stabilità) grazie all'uso di anelli in ceramica
- Applicazioni versatili grazie al campo di temperatura esteso e a varie possibilità di montaggio
- Tecnologia all'avanguardia grazie alla conformità RoHS 2

Dati commerciali

Codice articolo	1208100
Pezzi/conf.	2 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	2 Pezzi
Codice vendita	ABNIDA
Codice prodotto	ABNIDA
GTIN	4063151275976
Peso per pezzo (confezione inclusa)	10,12 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1 g
Numero tariffa doganale	85367000
Paese di origine	CN

1208100

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208100>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore dati
Numero di poli	1
Piano d'inserimento	B-FOC (ST®)
Numero degli slot	1
Uscita cavo	diritto

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione impulsiva di dimensionamento	0,8 kV
Corrente nominale I_N	0,5 A
Mezzo trasmissivo	FO

Dati di collegamento

Collegamento	Giunto
--------------	--------

Dimensioni

Larghezza	14,7 mm
Altezza	14,7 mm
Lunghezza	29,3 mm

Caratteristiche meccaniche

Diametro boccia	2,50 mm
-----------------	---------

Indicazioni materiale

Colore	argento/opaco
Colore della custodia	argento
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Metallo
Materiale superficie custodia	metallizzato
Materiale superficie contatti	Oro

Cavo / linea

Tipo di cavo	Fibra di vetro
Guaina esterna, colore	argento
Resistenza alla trazione corta/costante	40 N
Assenza di alogeni	sì
Resistenza alla fiamma	sì

Cavo in fibra ottica

1208100

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208100>

Numero di fibre	1
Fibra	9/125 µm
Tipo di fibra	Monomodale
Attenuazione	≤ 0,35 dB

Caratteristiche meccaniche

Resistenza alla trazione corta/costante	40 N
---	------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 55 °C
Resistenza ai raggi UV	sì

Normative e prescrizioni

Resistenza alla fiamma	sì
------------------------	----

1208100

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208100>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19170116
ECLASS-15.0	19170116

ETIM

ETIM 10.0	EC000752
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1208100

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208100>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com