

# CF 500-230V - Utensile a crimpare, elettrico



1208348

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208348>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Crimper universali elettrici per l'alloggiamento di stampi di diversi elementi di contatto



## I vantaggi

- Capocorda isolati fino a 6 mm<sup>2</sup>
- Capocorda fino a 50 mm<sup>2</sup>
- Contatti torniti fino a 10 mm<sup>2</sup>
- Capocorda tubolari fino a 10 mm<sup>2</sup>
- Capocorda TWIN fino a 2 x 10 mm<sup>2</sup>
- Capicorda non isolati fino a 16 mm<sup>2</sup>

## Dati commerciali

Codice articolo	1208348
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3231
Codice prodotto	BH3231
GTIN	4046356014472
Peso per pezzo (confezione inclusa)	14.529 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	13.850 g
Numero tariffa doganale	84798100
Paese di origine	DE

# CF 500-230V - Utensile a crimpare, elettrico



1208348

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208348>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Crimpatrice
Crimpatura	universale
Lunghezza di inserimento minima	10 mm
Caratteristica di prodotto	Angolo di apertura regolabile
	Semplice cambio della matrice
	Contatore, azzerabile integrato
	Funzionamento in due fasi per il bloccaggio del contatto
	Maniglia di trasporto per cambiare postazione di lavoro
	Attivazione del processo di crimpatura tramite interruttore a pedale

### Caratteristiche elettriche

Frequenza	50 Hz
Potenza assorbita	160 W

### Alimentazione

Range tensione di alimentazione	230 V AC (50 Hz)
---------------------------------	------------------

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

Sezione metrica	0,25 mm <sup>2</sup> ... 50 mm <sup>2</sup>
Sezione AWG	24 ... 1/0

### Dimensioni

#### Dimensioni articolo

Larghezza	140 mm
Altezza	320 mm
Lunghezza	220 mm

### Indicazioni materiale

Colore	grigio
--------	--------

### Connettori

Tipo connettore	Inserto frontale tipo EF
-----------------	--------------------------

# CF 500-230V - Utensile a crimpare, elettrico



1208348

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208348>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208348>



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01549

# CF 500-230V - Utensile a crimpare, elettrico



1208348

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208348>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

### ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CF 500-230V - Utensile a crimpare, elettrico



1208348

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208348>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c), 7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	d20b5d4a-87b3-4f99-b35a-456722efd83d

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)