

AI 0,75- 8 GY-GB - Cappuccio

1208979

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208979>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cappuccio, colore: grigio



I vantaggi

- Grazie al diametro più grande del collare isolante questo tipo di capocorda viene particolarmente utilizzato con i cavi AWG
- Con questi capocorda si possono crimpare in modo pratico i conduttori con un isolamento più resistente

Dati commerciali

Codice articolo	1208979
Pezzi/conf.	500 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	500 Pezzi
Codice vendita	BH341S
Codice prodotto	BH341S
GTIN	4046356130394
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,096 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,069 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

AI 0,75- 8 GY-GB - Cappuccio

1208979

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208979>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo


Classe conduttore	conduttore flessibile, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M
-------------------	--

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione conduttore flessibile max.	0,75 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG max.	18
Lunghezza del tratto da spelare	11 mm

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza anelli	8 mm
Lunghezza di spelatura massima	11 mm
Diametro anelli	1,3 mm
Spessore parete anelli	0,15 mm
Spessore collare isolante	0,25 mm
Misure interne collare isolante	3,4 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale	CU-DHP
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Rivestimento	stagnatura galvanica
Finitura superficiale	stagnatura galvanica
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Caratteristiche meccaniche

Dati tecnici

Lunghezza anelli	8 mm
------------------	------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente ottimale (stoccaggio/trasporto)	23,00 °C 50,00 % Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale
Temperatura costante	105 °C (-40 °C senza carico / 0 °C carico dinamico)
Temperatura intervallo breve	120 °C

AI 0,75- 8 GY-GB - Cappuccio

1208979

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208979>



Normative e prescrizioni

Design a norma

UL 486F-E

Disegni

Disegno quotato



Lunghezza del manicotto (b), lunghezza dell'area di contatto (h) misura interna del collare di isolamento (d), diametro del manicotto (k), spessore del collare di isolamento (i), spessore della parete del manicotto (j)

AI 0,75- 8 GY-GB - Cappuccio

1208979

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208979>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 10.0	EC000005
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI 0,75- 8 GY-GB - Cappuccio



1208979

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208979>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,001 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com