

CF 1000-10 - Macchina spelafili e crimpatrice



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212456>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Macchina spelafili e crimpatrice, tensione d'ingresso 100 V ... 240 V, elettropneumatica, per puntalini sfusi con collare di isolamento, 4 mm², 6 mm² e 10 mm², senza kit di trasformazione

Descrizione del prodotto

La fornitura non comprende il kit di trasformazione

I vantaggi

- In un'unica operazione i conduttori vengono spelati e crimpati con un capocorda
- Contatore
- Le forze di estrazione sono conformi ai requisiti delle norme IEC/EN 60999 e IEC/EN 60947
- La macchina spelafili e crimpatrice lavora i capocorda sfusi con colletti isolanti secondo DIN 46228-4
- Rapido cambio di sezione senza impostazioni aggiuntive
- È possibile lavorare fino a 1200 conduttori all'ora
- Adatta per l'elaborazione di massa
- Esecuzione robusta

Dati commerciali

Codice articolo	1212456
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3232
Codice prodotto	BH3232
GTIN	4046356526883
Peso per pezzo (confezione inclusa)	29.500 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	28.500 g
Numero tariffa doganale	84798100
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Crimpatrice
Crimpatura	a forma trapezoidale
Lunghezza di inserimento minima	40 mm
Consumo d'aria per pressione	1,2 l
Intervallo di pressione	5,00 bar ... 6,00 bar
Caratteristica di prodotto	Utensile per la trasformazione all'interno della custodia
	Modalità aggiuntiva per la spelatura del conduttore
	Lavorazione di puntalini sciolti con collare di isolamento
	I puntalini con collare di isolamento allargato (AI-GB ...) possono essere lavorati con kit di trasformazione aggiuntivi
	Contatore in avanti e indietro integrato e azzerabile

Caratteristiche elettriche

Frequenza	50 Hz ... 60 Hz
Potenza assorbita	70 W

Alimentazione

Range tensione di alimentazione	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
---------------------------------	---

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	4 mm ² ... 10 mm ²
-----------------	--

Dimensioni

Larghezza	250 mm
Altezza	412 mm
Lunghezza	550 mm

Connettori

Tipo connettore	Inserto frontale tipo B, EF
-----------------	-----------------------------

Normative e prescrizioni

Verifiche	DIN 46228-4: 1990-09
-----------	----------------------

CF 1000-10 - Macchina spelafili e crimpatrice



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212456>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212456>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01549

CF 1000-10 - Macchina spelafili e crimpatrice



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212456>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(a)-I, 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	ffdcd27-48aa-4f49-983a-0ea8b1a9f75e