

CF CRIMPHANDY 1,5 - Macchina spelafili e crimpatrice



1212466

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212466>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Macchina spelafili e crimpatrice mobile, utensile di servizio, pezzo di ricambio (scivolo), utensile da taglio (CUTFOX 12), nastro per ghiera

Secondo la figura

Descrizione del prodotto

Dispositivo portatile a batteria, per la lavorazione di puntalini a nastro da 1,5 mm² con estremità funzionale, adatto per conduttori isolati in PVC (H07V-K), cesoie per cavi CUTFOX 12, scivolo 2, Service Tool per la rimozione dei guasti e una striscia di puntalini da 1,5 mm², confezionato in una robusta valigetta.

I vantaggi

- Allo stesso tempo risultati ottimali grazie alle funzioni automatiche di controllo
- Impiego mobile illimitato grazie all'esercizio a batteria e al caricatore di scorta
- L'innovazione per la costruzione di quadri di comando: CRIMPHANDY. Con questo dispositivo portatile, la spelatura e la crimpatura dei conduttori richiede al massimo 2 secondi, ovvero il 75% di tempo in meno rispetto a prima

Dati commerciali

Codice articolo	1212466
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3233
Codice prodotto	BH3233
GTIN	4046356589154
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1.883 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1.463 g
Numero tariffa doganale	84672920
Paese di origine	DE

CF CRIMPHANDY 1,5 - Macchina spelafili e crimpatrice



1212466

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212466>

Set composto da

CF CRIMPHANDY 1,5 - Macchina spelafili e crimpatrice

1212466

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212466>



Macchina spelafili e crimpatrice mobile, utensile di servizio, pezzo di ricambio (scivolo), utensile da taglio (CUTFOX 12), nastro per ghiera

CF CRIMPHANDY 1,5/SERVICE-TOOL - Utensile di montaggio

1212708

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212708>



Utensile di servizio, per CF-CRIMPHANDY 1,5, per eliminare i guasti

CF CRIMPHANDY 1,5 - Macchina spelafili e crimpatrice

1212466

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212466>

CF CRIMPHANDY 1,5/GP2 - Pezzo di ricambio

1212844

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212844>

Lamierino di raccolta residui 2, per CF CRIMPHANDY 1,5



CUTFOX 12 - Frontale tagliacavi

1212128

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212128>

Tagliacavi, per rame e alluminio fino a un diametro di 12 mm (fino a 35 mm²)



CF CRIMPHANDY 1,5 - Macchina spelafili e crimpatrice



1212466

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212466>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Crimpatrice
Crimpatura	Crimpatura quadra
Tipo di conduttore	PVC H07V-K
Lunghezza di inserimento minima	32 mm
Caratteristica di prodotto	macchina spelafili e crimpatrice portatile
	caricatore integrato
	Sensore capacitivo
	Batteria agli ioni di litio
	Sensore capacitivo

Caratteristiche elettriche

Frequenza	60 Hz
Potenza assorbita	20 W

Alimentazione

Range tensione di alimentazione	7,4 V DC
---------------------------------	----------

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	1,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Lunghezza del tratto da spelare	10,8 mm

Dimensioni

Larghezza	43 mm
Altezza	70 mm
Lunghezza	205 mm
Range diametro conduttore	2,4 mm ... 3,1 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

CF CRIMPHANDY 1,5 - Macchina spelafili e crimpatrice



1212466

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212466>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CF CRIMPHANDY 1,5 - Macchina spelafili e crimpatrice



1212466

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212466>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(a)-I, 6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com