

HC-HPR-B24-SHFH-2SSM40-EMR-BK - Custodia



1411063

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411063>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia a zoccolo HEAVYCON B24, per bloccaggio a vite, serie HPR, con perni 2x M40, per requisiti ambientali ed EMC elevati

I vantaggi

- Vibrazioni e urti: IEC 61373/EN 50155, categoria 1, classe 1B

Dati commerciali

Codice articolo	1411063
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7AAI
Codice prodotto	AF7AAI
GTIN	4046356921695
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1.217 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1.129 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Note

Note generali	per inserti contatti HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
---------------	---


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a vite
Tipo di custodia	Custodia a zoccolo
Famiglia di prodotti	HC-HPR-B
Serie	HPR-B24
Applicazione	Applicazioni ferroviarie
Tipo	B24
Numero uscite cavi	2
Tipo di collegamento a vite	2x M40
Coperchio di protezione	no
Uscita cavo	lateralmente
Connessione a vite Pg	senza

Dati di collegamento

Coppia di serraggio	10 Nm ... 15 Nm (per viti di fissaggio M8 della custodia a zoccolo)
---------------------	---

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	80 mm
Altezza	111 mm
Lunghezza	216 mm
Distanza fori orizzontale	187 mm
Distanza fori verticale	60 mm
Diametro foro	8,5 mm

Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	NBR
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, nero

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali	IP66
-----------------------	------

1411063

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411063>

Grado di protezione	IP68 (0,5 bar / 24 h)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
Resistenza agli urti	IK09
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C


Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	2x M40
Tipo di bloccaggio	Dado

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

1411063

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411063>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411063>

DNV

ID omologazione: TAE000037S



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

1411063

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411063>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1411063

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411063>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com