

# BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - Nastro Zack per chiodini di siglatura



1401844

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1401844>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Nastro Zack per chiodini di siglatura, Striscia, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: Innesto, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 6 mm

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1401844       |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi      |
| Codice vendita                      | BG2112        |
| Codice prodotto                     | BG2112        |
| GTIN                                | 4017918020583 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,55 g        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,54 g        |
| Numero tariffa doganale             | 39269097      |
| Paese di origine                    | PL            |

# BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - Nastro Zack per chiodini di siglatura



1401844

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1401844>

## Dati tecnici

### Note

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Note generali | siglabile con CMS |
|---------------|-------------------|

### Caratteristiche articolo

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto | Targhetta per morsetti |
|------------------|------------------------|

### Siglatura

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Numero dei cartellini singoli | 10      |
| Numero di cartellini per riga | 10      |
| Numero strisce di siglatura   | 10      |
| Tecnologia di siglatura       | Plotter |

### Dimensioni

|            |         |
|------------|---------|
| Larghezza  | 6,30 mm |
| Altezza    | 3,97 mm |
| Profondità | 5,50 mm |

### Campo di testo

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Larghezza del campo di testo | 6 mm |
| Altezza del campo di testo   | 4 mm |

### Indicazioni materiale

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Colore                                 | bianco (RAL 9010)          |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2                         |
| Materiale, elemento base               | PA                         |
| Sostanze contenute                     | senza silicone e alogenati |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|   |                   |
|---|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                        | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C             |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)    | 50 %              |

#### Resistenza ai raggi UV

|                    |   |
|--------------------|---|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |
|--------------------|---|

#### Resistenza allo strofinamento delle scritte

|                    |  |
|--------------------|--|
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07            |
|                    | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) |

### Normative e prescrizioni

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

# BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - Nastro Zack per chiodini di siglatura



1401844

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1401844>

## Montaggio

| Tipo di montaggio | Innesto |
|-------------------|---------|
|-------------------|---------|

# BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - Nastro Zack per chiodini di siglatura



1401844

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1401844>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000761 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - Nastro Zack per chiodini di siglatura



1401844

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1401844>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg

0,004 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)