VS-MP-PPC/CG-10G - Giunto

1403678

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1403678

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Giunto, Versione 14, $CAT6_A$, tipo di connessione: Connessione a perforazione di isolante, materiale: Metallo, grado di protezione: IP65, colore: nero

Descrizione del prodotto

Giunto dati Push-Pull; versione 14

Dati commerciali

Codice articolo	1403678
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNOFB
Codice prodotto	ABNOFB
GTIN	4046356664288
Peso per pezzo (confezione inclusa)	278,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	202,752 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Box di distribuzione di rete
Tipo	Versione 14
Piano d'inserimento	RJ45
Numero degli slot	1

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	72 V (DC)
Mezzo trasmissivo	Rame
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	$CAT6_A$

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento	Connessione a perforazione di isolante

Dimensioni

Larghezza	38 mm
Altezza	51 mm
Lunghezza	115 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
Materiale custodia	Metallo

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	5 mm ... 8 mm (Connessione a vite per cavo dati)

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	> 1000 (Dati)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite

Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27440325

ETIM

ETIM 10.0	EC001134

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n. CAS: 119-47-1)
SCIP	b8b49cc6-f4f9-4e20-b51f-3301b422972e

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	11,021 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com