

VS-MP-PPC/CG-10G - Giunto



1403678

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1403678>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Giunto, tipo: Versione 14, grado di protezione: IP65, CAT6_A, materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione a perforazione di isolante, colore: nero

Descrizione del prodotto

Giunto dati Push-Pull; versione 14

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1403678 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | ABNOFB |
| Codice prodotto | ABNOFB |
| GTIN | 4046356664288 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 278,4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 202,752 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | DE |

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Tipo di prodotto | Box di distribuzione di rete |
| Tipo | Versione 14 |
| Piano d'inserimento | RJ45 |
| Numero degli slot | 1 |

Caratteristiche elettriche

| | |
|---|-------------------|
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 72 V (DC) |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT6 _A |

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

| | |
|--------------|--|
| Collegamento | Connessione a perforazione di isolante |
|--------------|--|

Dimensioni

| | |
|-----------|--------|
| Larghezza | 38 mm |
| Altezza | 51 mm |
| Lunghezza | 115 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--------------------|---------|
| Colore | nero |
| Materiale custodia | Metallo |

Cavo / linea

| | |
|-----------------------------|--|
| Diametro esterno conduttore | 5 mm ... 8 mm (Connessione a vite per cavo dati) |
|-----------------------------|--|

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

| | |
|------------------|---------------|
| Cicli di manovra | > 1000 (Dati) |
|------------------|---------------|

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


| | |
|----------------------------------|------------------|
| Grado di protezione | IP65 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |

Montaggio

| | |
|-------------------|------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
|-------------------|------------------|

Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.



VS-MP-PPC/CG-10G - Giunto



1403678

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1403678>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27440325 |

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
|-------------|----------|

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1) |
| | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylene-di-p-cresol(n. CAS: 119-47-1) |
| SCIP | b8b49cc6-f4f9-4e20-b51f-3301b422972e |