

HC-B-GM8X6,5-M40-ET-AL - Pressacavi



1414650

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414650>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connessione a vite per cavi in metallo EVO con chiusura a baionetta; dimensioni M40, per 8 conduttori con diametro cavo 6,5

Dati commerciali

Codice articolo	1414650
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7APM
Codice prodotto	AF7APM
GTIN	4055626031026
Peso per pezzo (confezione inclusa)	133,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	128,2 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

1414650


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414650>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione a vite per cavo
Numero dei conduttori	8
Tipo di collegamento a vite	M40
Schermato	no
Esecuzione dello scarico della trazione	B

Dimensioni

Disegno quotato	
Apertura chiave dadi	43 mm
Passo della filettatura	1,5 mm

Indicazioni materiale

Colore	color alluminio
Materiale Vite a pressione	Ottone
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio, resistente alla corrosione
Materiale connessione a vite	Alluminio

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore Linea 1	6,4 mm ... 6,6 mm (Linea 1 ... 8)
-------------------------------------	-----------------------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66 (Diametro conduttore 6,5 mm +/-0,1 mm)
Grado di protezione (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 100 °C

HC-B-GM8X6,5-M40-ET-AL - Pressacavi



1414650

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414650>



Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

1414650

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414650>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414650>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC-RoHS

ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387

1414650

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414650>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

1414650

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414650>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	50d8975e-ffbb-45ec-ae8e-e1e2e75d4588

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com