

# SAC-5P- 5,0-115/M 8FSB - Cavo sensore/attuatore



1404473

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404473>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo sensore/attuatore, 5-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M8, codifica: B, lunghezza cavo: 5 m

## I vantaggi

- Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1404473       |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | AF1BDA        |
| Codice prodotto                     | AF1BDA        |
| GTIN                                | 4046356697101 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 156 g         |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 143 g         |
| Numero tariffa doganale             | 85444290      |
| Paese di origine                    | PL            |

1404473

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404473>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto   | Cavo sensore/attuatore |
| Applicazione       | Standard               |
| Numero di poli     | 5                      |
| Numero uscite cavi | 1                      |
| Schermato          | no                     |
| Codifica           | B                      |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento       | 3  |

### Indicazioni materiale

|  |  |
|--|--|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB   |
| Materiale guarnizione                  | NBR  |
| Materiale impugnature                  | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale contatto                     | CuSn   |
| Materiale superficie contatti          | Ni/Au  |
| Materiale inserto portacontatti        | TPU GF   |
| Materiale connessione a vite           | Pressogetto di zinco, nichelato                  |

### Caratteristiche elettriche

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Resistenza di isolamento | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tensione nominale $U_N$  | 30 V AC                    |
|                          | 30 V DC                    |
| Corrente nominale $I_N$  | 3 A                        |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cicli di manovra | $\geq 100$ |
|------------------|------------|

### Segnalazione

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Segnalazione stato               | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Coppia di serraggio | 0,2 Nm (Connettori M8) |
|---------------------|------------------------|

### Connettori

#### Connessione 1

# SAC-5P- 5,0-115/M 8FSB - Cavo sensore/attuatore



1404473

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404473>

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| Tipo | estremità conduttore libera |
|------|-----------------------------|

## Connessione 2

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Tipo             | Connettore femmina diritto M8 |
| Numero di poli   | 5                             |
| Tipo di codifica | B                             |

## Cavo / linea

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza cavo | 5 m |
|----------------|-----|

### PUR nero a 5 conduttori grigio [115]

|   |   |
|---|---|
| Peso della linea                        | 30 kg/km  |
| UL AWM Style                            | 20549   |
| Numero di poli                          | 5   |
| Schermato                               | no  |
| Tipo di cavo                            | PUR nero a 5 conduttori grigio [115]  |
| Struttura conduttore segnale linea      | 32x 0,10 mm   |
| Linea segnale AWG                       | 24  |
| Sezione del conduttore                  | 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| Diametro filo con guaina isolante       | 1,17 mm ±0,02 mm  |
| Diametro esterno conduttore             | 4,70 mm ±0,15 mm  |
| Guaina esterna, materiale               | PUR   |
| Guaina esterna, colore                  | grigio-nero RAL 7021  |
| Materiale conduttore                    | Filo Cu nudo  |
| Riempitore materiale                    | PP  |
| Materiale, isolamento fili              | PP  |
| Conduttore singolo, colore              | marrone, bianco, blu, nero, grigio  |
| Isolamento spessore parete              | ca. 0,21 mm (Isolamento fili)<br>ca. 0,70 mm (Guaina esterna)   |
| Cordatura intera                        | 5 fili twistati longitudinalmente   |
| Passo di cordatura cordatura intera     | 75 mm   |
| Resistenza del conduttore max.          | ≤ 75 Ω/km   |
| Resistenza di isolamento                | ≥ 1 GΩ*km   |
| Tensione nominale cavi                  | ≤ 300 V (AC)  |
| Tensione di prova                       | ≥ 3000 V (AC)   |
| Raggio di piegatura minimo, fisso       | 23,5 mm   |
| Raggio di piegatura minimo, mobile      | 47 mm   |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 10000000, Raggio di piegatura: 47 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s <sup>2</sup> |
| Capacità di carico dinamico (torsione)  | Torsione: ±180 °/m, Cicli di torsione: ≥5000000, Frequenza di torsione: 35 cicli/min.   |
| Assenza di alogeni                      | secondo DIN VDE 0472 Parte 815<br>a norma DIN EN 50267-2-1  |
| Resistenza alla fiamma                  | secondo UL 758/1581 (orizzontale)<br>secondo UL 758/1581 FT2  |

# SAC-5P- 5,0-115/M 8FSB - Cavo sensore/attuatore



1404473

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404473>

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Resistenza all'olio              | secondo DIN EN 60811-2-1, 168 h a 100 °C |
| Altra resistenza                 | Resistenza all'idrolisi e ai microbi     |
|                                  | resistente all'acqua marina              |
|                                  | non aderente                             |
|                                  | resistente all'abrasione                 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)      |
|                                  | -25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)     |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|   |  |
|---|--|
| Grado di protezione   | IP65   |
|   | IP67   |
|   | IP68   |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connettore femmina) |

## Normative e prescrizioni

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Definizione norma  | Connettore M8   |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-104 |

# SAC-5P- 5,0-115/M 8FSB - Cavo sensore/attuatore

1404473

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404473>




## Disegni

Disegno quotato



Connettore femmina M8 x 1, diritto

Disegno schema



Pinning, connettore femmina M8, 5 poli, codifica B

## Schema di collegamento



Equipaggiamento dei contatti del connettore femmina M8

# SAC-5P- 5,0-115/M 8FSB - Cavo sensore/attuatore




1404473

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404473>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404473>

|  <b>UL Listed</b><br>ID omologazione: FILE E 221474 |                         |                         |             |                       |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|  | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| keine  |                         |                         |             |                       |
|  | 30 V                    | 3 A                     | -           | -                     |

|  <b>cUL Listed</b><br>ID omologazione: FILE E 221474 |                         |                         |             |                       |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|   | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| keine   |                         |                         |             |                       |
|   | 30 V                    | 3 A                     | -           | -                     |

|  <b>EAC-RoHS</b><br>ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387 |  |
|--|--|
|--|--|

# SAC-5P- 5,0-115/M 8FSB - Cavo sensore/attuatore



1404473

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404473>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

1404473

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404473>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |                    |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E  |
|  | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 2,082 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)