

# SAC-3P-M 8MS/ 1,5-600/M 8FS FB - Cavo sensore/attuatore



1406492

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406492>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PP-EPDM senza alogenati, grigio RAL 7035, Maschio diritto M8, codifica: A, su Connettore femmina diritto M8, codifica: A, lunghezza cavo: 1,5 m, Hygienic Design, con ghiera in plastica

## I vantaggi

- Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
- Immediata individuazione della presenza di sporcizia grazie ai colori chiari

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1406492       |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | AF1BBA        |
| Codice prodotto                     | AF1BBA        |
| GTIN                                | 4046356780742 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 42 g          |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 39,3 g        |
| Numero tariffa doganale             | 85444290      |
| Paese di origine                    | PL            |

# SAC-3P-M 8MS/ 1,5-600/M 8FS FB - Cavo sensore/attuatore



1406492

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406492>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto   | Cavo sensore/attuatore |
| Applicazione       | Industria alimentare   |
| Numero di poli     | 3                      |
| Numero uscite cavi | 1                      |
| Schermato          | no                     |
| Codifica           | A                      |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento       | 3  |

### Indicazioni materiale

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Materiale guarnizione           | FKM           |
| Materiale impugnature           | PP            |
| Materiale contatto              | CuSn          |
| Materiale superficie contatti   | Ni/Au         |
| Materiale inserto portacontatti | PP            |
| Materiale connessione a vite    | Polipropilene |

### Caratteristiche elettriche

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Resistenza di isolamento | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tensione nominale $U_N$  | 48 V AC                    |
|                          | 60 V DC                    |
| Corrente nominale $I_N$  | 4 A                        |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cicli di manovra | $\geq 100$ |
|------------------|------------|

### Segnalazione

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Segnalazione stato               | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Coppia di serraggio | 0,2 Nm (Connettori M8) |
|---------------------|------------------------|

### Connettori

#### Connessione 1

|      |                    |
|------|--------------------|
| Tipo | Maschio diritto M8 |
|------|--------------------|

# SAC-3P-M 8MS/ 1,5-600/M 8FS FB - Cavo sensore/attuatore

1406492

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406492>

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di poli   | 3 |
| Tipo di codifica | A |


## Connessione 2

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Tipo             | Connettore femmina diritto M8 |
| Numero di poli   | 3                             |
| Tipo di codifica | A                             |

## Cavo / linea

|                |       |
|----------------|-------|
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
|----------------|-------|

## PP senza alogenati grigio [600]

|  |   |
|--|---|
| Disegno quotato                        |  |
| Peso della linea                       | 19 kg/km  |
| Numero di poli                         | 3   |
| Schermato                              | no  |
| Tipo di cavo                           | PP senza alogenati grigio [600]   |
| Struttura conduttore segnale linea     | 32x 0,10 mm   |
| Linea segnale AWG                      | 24  |
| Sezione del conduttore                 | 3x 0,25 mm <sup>2</sup> (Linea del segnale)   |
| Diametro filo con guaina isolante      | 1,17 mm ±0,02 mm (Linea del segnale)  |
| Diametro esterno conduttore            | 4,20 mm ±0,15 mm  |
| Guaina esterna, materiale              | PP-EPDM   |
| Guaina esterna, colore                 | grigio RAL 7035   |
| Materiale conduttore                   | Filo Cu nudo  |
| Materiale, isolamento fili             | PP  |
| Conduttore singolo, colore             | marrone, blu, nero  |
| Isolamento spessore parete             | ≥ 0,21 mm (Isolamento fili)   |
| Guaina esterna spessore parete         | ca. 0,80 mm   |
| Cordatura intera                       | 3 fili twistati longitudinalmente   |
| Passo di cordatura cordatura intera    | 40 mm   |
| Resistenza del conduttore max.         | 78 Ω/km (a 20 °C)   |
| Resistenza di isolamento               | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C)   |
| Tensione nominale cavi                 | ≤ 300 V AC  |
| Tensione di prova                      | ≥ 3000 V AC (Spark test)  |
| Raggio di piegatura minima, fisso      | 5 x D   |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D  |
| Raggio di piegatura minimo, fisso      | 21 mm   |

# SAC-3P-M 8MS/ 1,5-600/M 8FS FB - Cavo sensore/attuatore



1406492

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406492>

|   |   |
|---|---|
| Raggio di piegatura minimo, mobile      | 42 mm   |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 4000000, Raggio di piegatura: 10 x D, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s <sup>2</sup> |
| Capacità di carico dinamico (torsione)  | Torsione: $\pm 270$ °/m, Cicli di torsione: $\geq 4000000$ , Frequenza di torsione: max.25 Cicli di torsione/min.   |
| Assenza di alogeni                      | secondo DIN VDE 0472 Parte 815<br>a norma DIN EN 50267-2-1  |
| Altra resistenza                        | Resistenza ai colpi e agli avvolgimenti da freddo (secondo DIN EN 60811-1-4 (-40 °C))   |
| Caratteristiche particolari             | FDA conforme a norma FDA 21 CFR 177.2600<br>Altamente flessibile<br>per catena portacavi  |
| Temperatura ambiente (esercizio)        | -40 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa)<br>-25 °C ... 105 °C (Cavi, posa mobile)   |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|   |   |
|---|---|
| Grado di protezione   | IP65  |
|   | IP67  |
|   | IP68  |
|   | IP69K   |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -40 °C ... 105 °C (connettore / connectore femmina) |

## Normative e prescrizioni

### M8

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Definizione norma  | Connettore M8        |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-104      |
| Definizione norma  | Conformità materiale |
| Norme/disposizioni | FDA 21 CFR 177.2600  |

# SAC-3P-M 8MS/ 1,5-600/M 8FS FB - Cavo sensore/attuatore

1406492

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406492>


## Disegni

Disegno quotato



Connettore maschio M8 x 1, versione diritta

Disegno quotato



Connettore femmina M8 x 1, diritto

# SAC-3P-M 8MS/ 1,5-600/M 8FS FB - Cavo sensore/attuatore

1406492


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406492>

Disegno schema



Pinning connettore maschio M8, 3 poli, vista lato maschio

Disegno schema



Pinning connettore femmina M8, 3 poli, vista lato femmina

# SAC-3P-M 8MS/ 1,5-600/M 8FS FB - Cavo sensore/attuatore

1406492

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406492>

## Schema di collegamento



Equipaggiamento dei contatti del connettore/connettore femmina M8

# SAC-3P-M 8MS/ 1,5-600/M 8FS FB - Cavo sensore/attuatore



1406492

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406492>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406492>



**EAC-RoHS**

ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387

# SAC-3P-M 8MS/ 1,5-600/M 8FS FB - Cavo sensore/attuatore



1406492

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406492>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-3P-M 8MS/ 1,5-600/M 8FS FB - Cavo sensore/attuatore



1406492

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406492>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |                    |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E  |
|  | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,624 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)