

# HC-HPR-B24-BCLWH-E-BK - Coperchio di protezione



1418446

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1418446>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Coperchio di protezione B24, con bloccaggio a vite, materiale coperchio: Al, altezza: 32 mm, guarnizione: no, per requisiti ambientali e di compatibilità elettromagnetica elevati

## I vantaggi

- Vibrazioni e urti: IEC 61373/EN 50155, categoria 1, classe 1B

## Dati commerciali

Codice articolo	1418446
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7AZC
Codice prodotto	AF7AZC
GTIN	4055626140254
Peso per pezzo (confezione inclusa)	189,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	184,4 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

# HC-HPR-B24-BCLWH-E-BK - Coperchio di protezione



1418446

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1418446>

## Dati tecnici

### Note

Note generali	Coperchio di protezione per custodia base
---------------	---

### Caratteristiche articolo

Tipo di custodia	Coperchio di protezione
Serie	HPR-B24
Applicazione	per requisiti ambientali e di compatibilità elettromagnetica elevati
Tipo	B24
Corda di ritenuta disponibile	sì
Guarnizione presente	no

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	58 mm
Altezza	32 mm
Lunghezza	193 mm

### Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale Coperchio di protezione	Pressofuso di alluminio (Rivestimento con polveri)
Coperchio di protezione materiale	Al
Materiale staffa di bloccaggio	Acciaio inossidabile

### Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici	
Tipo di bloccaggio	Vite

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali	
Grado di protezione	IP66
	IP68
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

# HC-HPR-B24-BCLWH-E-BK - Coperchio di protezione





1418446

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1418446>

## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

# HC-HPR-B24-BCLWH-E-BK - Coperchio di protezione

1418446

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1418446>



## Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1418446>

**DNV**

ID omologazione: TAE000037S



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-HPR-B24-BCLWH-E-BK - Coperchio di protezione

1418446

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1418446>



## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

### ETIM

ETIM 10.0	EC002314
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# HC-HPR-B24-BCLWH-E-BK - Coperchio di protezione

1418446

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1418446>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	f1868b0a-10dd-45cd-8ec8-3e618e3843f1

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	6,366 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)