

# CUC-PP-PATCHBAY - Ripartitore modulare



1407994

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407994>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ripartitore modulare, tipo: Rack da 19"/custodia standard, grado di protezione: IP20, materiale: Acciaio, rivestimento con polveri, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio luce RAL 7035



Campo di ripartizione 19 pollici (grigio, con 5 staffe in plastica)

## Descrizione del prodotto

Campo di ripartizione, 19", 1 HE, con 5 staffe in plastica

## I vantaggi

- Per una gestione dei cavi semplice

## Dati commerciali

Codice articolo	1407994
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNLBZ
Codice prodotto	ABNLBZ
GTIN	4046356788076
Peso per pezzo (confezione inclusa)	387 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	387 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

1407994

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407994>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore dati
Tipo	1U

### Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
--------------	--------------------

### Dimensioni

Larghezza	482,6 mm
Altezza	44,45 mm
Distanza fori orizzontale	31,6 mm

### Indicazioni materiale

Colore	grigio luce RAL 7035
Materiale	Acciaio, zincato
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Acciaio, rivestimento con polveri
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, grigio

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-10 °C ... 60 °C

# CUC-PP-PATCHBAY - Ripartitore modulare



1407994

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407994>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	19170192
ECLASS-15.0	19170192

### ETIM

ETIM 10.0	EC003626
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

1407994

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407994>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)